

# 85902717 MG90LC 60 Hz

Informe medición sonora  
Medición potencia sonora de acuerdo con DS/ISO 3743

|                    |                               |                         |
|--------------------|-------------------------------|-------------------------|
| Tipo motor: MG90LC | Código del producto: 85902717 | Diám ventil.: D108 [mm] |
| P2: 3 [HP]         | U: 440 [V]                    | Polo: 2                 |
|                    |                               | Frecuenc.: 60 [Hz]      |


**Notas:** El valor de emisión de ruido declarado no contempla variaciones de producción e incertidumbres de medición. Por lo tanto, el valor declarado puede ser hasta 3 dB mayor al valor de la unidad de producción promedio.

Probado a:

Nivel banda sonora [db]

| Frecuencia central                       | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | dB(A) | dB(lin) |
|------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|---------|
| Potencia sonora<br>Nivel re: 1 pW        | 62,5 | 63,5 | 66,1 | 67,0 | 66,4 | 61,5 | 55,8 | 71,8  | 72,9    |
| Presión sonora media<br>a 1m. re: 20 UPa | 50,5 | 51,5 | 54,1 | 55,0 | 54,4 | 49,5 | 43,8 | 59,8  | 60,8    |

Presión sonora calculada de acuerdo con ISO/DIS 11203 método Q2



Iniciales: KIR

Archivo: LY15670-29.09.2006