

87320958 MG132SC 50 Hz

Raport pomiaru głośności
Pomiar mocy akustycznej wg DS/ISO-3743

Typ silnika: MG132SC	Nr katalogowy: 87320958	Średnica wentylatora: D128 [mm]
P2: 5.5 [kW]	U: 400 [V]	Biegun: 2
Częstotliwość: 50 [Hz]		


Uwagi: Podana wartość poziomu hałasu nie uwzględnia zmian produkcyjnych i niedokładności pomiaru. Podana wartość może być większa maks. o 3 dB od wartości średniej jednostki produkcyjnej.

Testowane przy:

Poziom pasma oktawy [db]

Częstotliwość środkowa	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Moc akustyczna	62,0	64,2	66,5	67,6	63,8	60,2	52,6	71,1	72,6
Poziom re: 1 pW									
Średnie ciśnienie akustyczne przy 1m re: 20 UPa	49,7	51,9	54,1	55,3	51,5	47,9	40,3	58,8	60,3

Ciśnienie akustyczne obliczone wg ISO/DIS 11203 metoda Q2



Inicjały: KIR Nr pliku: LY15843-13.10.2006