

85165104 MG80A 50 Hz

Relatório de medição do som  
Potência sonora medida de acordo com a DS/ISO-3743

|                   |                  |                        |
|-------------------|------------------|------------------------|
| Tipo motor: MG80A | Código: 85165104 | Ø ventilador: D89 [mm] |
| P2: 0.75 [kW]     | U: 400 [V]       | Pólo: 2                |
|                   |                  | Frequênc.: 50 [Hz]     |


**Comentários:** O valor de emissão de ruído declarado não leva em consideração as variações de produção e as incertezas de medição. Por esse motivo, o valor declarado poderá ser até 3 dB superior ao valor da unidade de produção média.

Testado em:

Nível de banda de oitava [db]

| Frequência central                       | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | dB(A) | dB(lin) |
|------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|---------|
| Potência sonora<br>Nível re: 1 pW        | 43,9 | 52,3 | 53,3 | 54,9 | 55,9 | 51,3 | 46,3 | 60,6  | 61,1    |
| Pressão sonora média<br>a 1m. re: 20 UPa | 32,1 | 40,5 | 41,5 | 43,1 | 44,0 | 39,5 | 34,5 | 48,8  | 49,3    |

Pressão sonora calculada de acordo com a ISO/DIS 11203, método Q2



Iniciais: KIR      Fich. nº: LY15640-28.09.2006