

85Z10405 MG71B 50 Hz

Έκθεση Μέτρησης Ήχου			
Μέτρηση ηχητικής ισχύος σύμφωνα με DS/ISO-3743			
Τύπος κινητήρα: MG71B	Κωδικός προϊόντος: 85Z10405	Διάμετρος ανεμιστήρα: D89 [mm]	
P2: 0.55 [kW]	U: 400 [V]	Πόλος: 2	Συχνότητα: 50 [Hz]


Παρατηρήσεις: Η τιμή εκπομπής θορύβου που δηλώνεται δεν λαμβάνει υπόψη τις μεταβολές παραγωγής και τις αβεβαιότητες μέτρησης. Κατά συνέπεια, η δηλωθείσα τιμή ενδέχεται να είναι μέχρι και 3 dB υψηλότερη από την τιμή για τη μέση μονάδα παραγωγής.

Δοκιμάστηκε στις:

Στάθμη Ζώνης Οκτάβας [dB]

Κεντρική συχνότητα	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Ηχητική Ισχύς Αναφ στάθμης: 1 pW	43,7	52,9	52,4	56,2	55,4	51,2	45,4	60,7	61,2
Μέση ηχητική πίεση σε 1m. re: 20 UPa	31,9	41,2	40,6	44,5	44,5	39,4	33,6	49,0	49,5

Ηχητική Πίεση υπολογιζόμενη κατά ISO/DIS 11203 μέθοδος Q2



Αρχικά: KIR Αρ. αρχείου: LY15679-29.09-2006