

85Z10405 MG71B 50赫兹

|                      |               |                |             |
|----------------------|---------------|----------------|-------------|
| 声音测量报告               |               |                |             |
| 根据 DS/ISO-3743 测量声功率 |               |                |             |
| 电机类型: MG71B          | 产品号: 85Z10405 | 风扇直径: D89 [毫米] |             |
| P2: 0.55 [千瓦]        | U: 400 [V]    | 极: 2           | 频率: 50 [Hz] |


备注：宣称噪音发射数值没有考虑生产变体和测量的不确定性。因此，宣称数值可能比平均生产单位的数值高出3dB。

测试地点:

倍频带等级 [db]

| 中心频率              | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | dB(A) | dB(lin) |
|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|---------|
| 声功率               |      |      |      |      |      |      |      |       |         |
| 液位 re : 1 pW      | 43,7 | 52,9 | 52,4 | 56,2 | 55,4 | 51,2 | 45,4 | 60,7  | 61,2    |
| 平均声压              |      |      |      |      |      |      |      |       |         |
| 在 1m 时。re: 20 UPa | 31,9 | 41,2 | 40,6 | 44,5 | 44,5 | 39,4 | 33,6 | 49,0  | 49,5    |

按照 ISO/DIS 11203 方法 Q2 累加声压



初始: KIR 文件编号: LY15679-29.09-2006