

85727417 MGE132SC 50 Гц

Протокол звукометрії
Звукова потужність, розрахована за DS/ISO-3743

Тип електродвигуна: MGE132SC	Номер продукту: 85727417	Діаметр вентилятора: D158 [мм]
P2: 5.5 [кВт]	U: 400 [В]	Полюс: 2
		Частота: 50 [Гц]


Зауваження: Шумові характеристики, заявлені без урахування можливих відхилень у модельному ряді й похибок вимірювання. Таким чином, заявлений рівень шуму може бути до 3 дБ вищий за рівень середнього промислового зразка.

Випробування на: 1500 (неак) об./хв

Рівень в октавному діапазоні (дБ)

Середня частота	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Звукова потужність	57,6	57,9	61,7	64,7	62,5	58,7	52,2	68,6	69,2
Рівень ге: 1 pW									
Середній звуковий тиск за 1 м. ге: 20 UPa	45,3	45,6	49,4	52,4	50,2	46,4	39,9	56,3	56,9

Звуковий тиск, розрахований за ISO/DIS 11203, методом Q2



Ініціали: KIR

№ файла: LY05144-03.12.2004

Протокол звукометрії
Звукова потужність, розрахована за DS/ISO-3743

Тип електродвигуна: MGE132SC

Номер продукту: 85727417

Діаметр вентилятора: D158 [мм]

P2: 5.5 [кВт]

U: 400 [В]

Полюс: 2

Частота: 50 [Hz]


Зауваження: Шумові характеристики, заявлені без урахування можливих відхилень у модельному ряді й похибок вимірювання. Таким чином, заявлений рівень шуму може бути до 3 дБ вищий за рівень середнього промислового зразка.

Випробування на: 2250 (неак) об./хв

Рівень в октавному діапазоні (дБ)

Середня частота	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Звукова потужність Рівень ге: 1 pW	63,6	67,1	71,4	73,9	72,0	67,6	60,0	77,9	78,4
Середній звуковий тиск за 1 м. ге: 20 UPa	51,3	54,8	59,1	61,6	59,7	55,2	47,7	65,5	66,1

Звуковий тиск, розрахований за ISO/DIS 11203, методом Q2



Ініціали: KIR

№ файла: LY05143-03.12.2004

Протокол звукометрії
Звукова потужність, розрахована за DS/ISO-3743

Тип електродвигуна: MGE132SC

Номер продукту: 85727417

Діаметр вентилятора: D158 [мм]

P2: 5.5 [кВт]

U: 400 [В]

Полюс: 2

Частота: 50 [Hz]


Зауваження: Шумові характеристики, заявлені без урахування можливих відхилень у модельному ряді й похибок вимірювання. Таким чином, заявлений рівень шуму може бути до 3 дБ вищий за рівень середнього промислового зразка.

Випробування на: 3000 (неак) об./хв

Рівень в октавному діапазоні (дБ)

Середня частота	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Звукова потужність									
Рівень ге: 1 pW	68,2	73,9	78,2	80,0	79,2	75,8	66,9	84,7	85,1
Середній звуковий тиск за 1 м. ге: 20 UPa	55,9	61,6	65,9	67,6	66,9	63,4	54,6	72,4	72,8

Звуковий тиск, розрахований за ISO/DIS 11203, методом Q2



Ініціали: KIR

№ файла: LY05142-03.12.2004

Протокол звукометрії
Звукова потужність, розрахована за DS/ISO-3743

Тип електродвигуна: MGE132SC

Номер продукту: 85727417

Діаметр вентилятора: D158 [мм]

P2: 5.5 [кВт]

U: 400 [В]

Полюс: 2

Частота: 50 [Hz]


Зауваження: Шумові характеристики, заявлені без урахування можливих відхилень у модельному ряді й похибок вимірювання. Таким чином, заявлений рівень шуму може бути до 3 дБ вищий за рівень середнього промислового зразка.

Випробування на: 3600 (неак) об./хв

Рівень в октавному діапазоні (дБ)

Середня частота	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Звукова потужність Рівень ге: 1 pW	71,3	77,8	82,4	84,3	84,1	81,8	72,3	89,5	89,7
Середній звуковий тиск за 1 м. ге: 20 UPa	59,0	65,5	70,1	72,0	71,8	69,5	59,9	77,2	77,4

Звуковий тиск, розрахований за ISO/DIS 11203, методом Q2



Ініціали: KIR

№ файла: LY05141-03.12.2004