

85904197 MG90LC 50 Hz

Raport pomiaru głośności
Pomiar mocy akustycznej wg DS/ISO-3743

Typ silnika: MG90LC	Nr katalogowy: 85904197	Średnica wentylatora: D108 [mm]
P2: 2.2 [kW]	U: 400 [V]	Biegun: 2
Częstotliwość: 50 [Hz]		


Uwagi: Podana wartość poziomu hałasu nie uwzględnia zmian produkcyjnych i niedokładności pomiaru. Podana wartość może być większa maks. o 3 dB od wartości średniej jednostki produkcyjnej.

Testowane przy:

Poziom pasma oktawy [db]

Częstotliwość środkowa	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Moc akustyczna	58,5	59,0	61,3	62,3	62,6	57,6	51,2	67,5	68,5
Poziom re: 1 pW									
Średnie ciśnienie akustyczne przy 1m re: 20 UPa	46,5	47,0	49,3	50,3	50,5	45,6	39,2	55,5	56,5

Ciśnienie akustyczne obliczone wg ISO/DIS 11203 metoda Q2



Inicjały: KIR

Nr pliku: LY15669-29.09.2006