

85903247 MGE90SB 50 Гц

Протокол звукометрии  
Звуковая мощность, рассчитанная по DS/ISO-3743

|                     |                          |                         |
|---------------------|--------------------------|-------------------------|
| Тип э.двиг: MGE90SB | Номер продукта: 85903247 | Диам.вент-ра: D128 [мм] |
| P2: 1.5 [кВт]       | U: 400 [В]               | Полюс: 2                |
|                     |                          | Частота: 50 [Гц]        |


**Замечания:** Шумовые характеристики заявлены без учета возможных отклонений в модельном ряде и погрешностей измерения. Таким образом, заявленный уровень шума может быть до 3 дБ выше уровня среднего промышленного образца.

Испытания на: 1500 (неак) об/м

Уровень в октавном диапазоне (дБ)

| Средняя частота                              | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | dB(A) | dB(lin) |
|----------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|---------|
| Звуковая мощность                            | 48,7 | 48,9 | 52,4 | 52,3 | 53,0 | 47,4 | 37,1 | 57,8  | 58,8    |
| Уровень ге: 1 pW                             |      |      |      |      |      |      |      |       |         |
| Среднее звуковое давление при 1м. ге: 20 UPa | 36,8 | 37,0 | 40,4 | 40,3 | 41,1 | 35,5 | 25,2 | 45,8  | 46,8    |

Звуковое давление, рассчитанное по ISO/DIS 11203, методом Q2



Инициалы: KIR № файла: LY05162-03.12.2004

Протокол звукометрии  
Звуковая мощность, рассчитанная по DS/ISO-3743

Тип э.двиг: MGE90SB

Номер продукта: 85903247

Диам.вент-ра: D128 [мм]

P2: 1.5 [кВт]

U: 400 [В]

Полюс: 2

Частота: 50 [Hz]


**Замечания:** Шумовые характеристики заявлены без учета возможных отклонений в модельном ряде и погрешностей измерения. Таким образом, заявленный уровень шума может быть до 3 дБ выше уровня среднего промышленного образца.

Испытания на: 2250 (неак) об/м

Уровень в октавном диапазоне (дБ)

| Средняя частота                              | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | dB(A) | dB(lin) |
|----------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|---------|
| Звуковая мощность                            | 57,5 | 58,9 | 61,9 | 62,7 | 60,7 | 55,8 | 45,9 | 66,8  | 68,0    |
| Уровень ре: 1 pW                             |      |      |      |      |      |      |      |       |         |
| Среднее звуковое давление при 1м. ре: 20 UPa | 45,6 | 47,0 | 50,0 | 50,8 | 48,7 | 43,8 | 34,0 | 54,8  | 56,1    |

Звуковое давление, рассчитанное по ISO/DIS 11203, методом Q2



Инициалы: KIR

№ файла: LY05161-03.12.2004

Протокол звукометрии  
Звуковая мощность, рассчитанная по DS/ISO-3743

Тип э.двиг: MGE90SB

Номер продукта: 85903247

Диам.вент-ра: D128 [мм]

P2: 1.5 [кВт]

U: 400 [В]

Полюс: 2

Частота: 50 [Hz]


**Замечания:** Шумовые характеристики заявлены без учета возможных отклонений в модельном ряде и погрешностей измерения. Таким образом, заявленный уровень шума может быть до 3 дБ выше уровня среднего промышленного образца.

Испытания на: 3000 (неак) об/м

Уровень в октавном диапазоне (дБ)

| Средняя частота                              | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | dB(A) | dB(lin) |
|----------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|---------|
| Звуковая мощность                            | 62,8 | 66,0 | 69,2 | 69,9 | 68,2 | 63,2 | 54,3 | 74,1  | 75,2    |
| Уровень ре: 1 pW                             |      |      |      |      |      |      |      |       |         |
| Среднее звуковое давление при 1м. ре: 20 UPa | 50,8 | 54,0 | 57,2 | 57,9 | 56,2 | 51,2 | 42,3 | 62,2  | 63,2    |

Звуковое давление, рассчитанное по ISO/DIS 11203, методом Q2



Инициалы: KIR

№ файла: LY05160-03.12.2004

Протокол звукометрии  
Звуковая мощность, рассчитанная по DS/ISO-3743

Тип э.двиг: MGE90SB

Номер продукта: 85903247

Диам.вент-ра: D128 [мм]

P2: 1.5 [кВт]

U: 400 [В]

Полюс: 2

Частота: 50 [Hz]


**Замечания:** Шумовые характеристики заявлены без учета возможных отклонений в модельном ряде и погрешностей измерения. Таким образом, заявленный уровень шума может быть до 3 дБ выше уровня среднего промышленного образца.

**Испытания на:** 3600 (неак) об/м

Уровень в октавном диапазоне (дБ)

| Средняя частота                                 | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | dB(A) | dB(lin) |
|-------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|---------|
| Звуковая мощность<br>Уровень ре: 1 pW           | 66,9 | 70,1 | 73,7 | 74,6 | 73,5 | 68,8 | 60,3 | 79,1  | 79,9    |
| Среднее звуковое давление<br>при 1м. ре: 20 UPa | 54,9 | 58,2 | 61,8 | 62,7 | 61,5 | 56,8 | 48,4 | 67,1  | 68,0    |

Звуковое давление, рассчитанное по ISO/DIS 11203, методом Q2



Инициалы: KIR

№ файла: LY05159-03.12.2004