


85904115 MG132SC 50 Hz

Lautstärke Mess-Bericht			
Lautstärke Messung gem. DIS/ISO/ 3743			
Motortyp: MG132SC	Produktnummer: 85904115	Lüfterdurchmesser: D128 [mm]	
PZ: 5.5 [kW]	U: 400 [V]	Pol: 2	Frequenz: 50 [Hz]

Bemerkungen: Bei dem angegebenen Schalldruck handelt es sich um einen Mittelwert, der die Fertigungsschwankungen und Messungenauigkeiten nicht berücksichtigt. Deshalb ist eine Toleranz von 3 dB hinzuzurechnen.

Geprüft bei:

Frequenzbereich [dB]									
Haupt-Frequenz	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Lautstärke Pegel re: 1pW	62,0	64,2	66,5	67,6	63,8	60,2	52,6	71,1	72,6
durchschnittlicher Schalldruck at 1m re: 20 UPa	49,7	51,9	54,1	55,3	51,5	47,9	40,3	58,8	60,3



Initialen: KIR Dateinr.: LY15843-13.10.2006