

85903652 MG180MB 50 Hz

Report misurazione sonora
Misurazione sonora in accordo alle norme DS/ISO-3743

Tipo mot.: MG180MB	Codice prodotto: 85903652	Diam. ventola: D215 [mm]
P2: 22 [kW]	U: 400 [V]	Polo: 2
Frequenza: 50 [Hz]		


Note: I valori dichiarati di rumorosità non prendono in considerazione errori di misurazione e deviazioni di produzione. Il valore dichiarato, pertanto può essere anche 3 dB superiore del valore medio di produzione.

Testato a:

Livello banda ottava [db]

Frequenza centrale	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Potenza sonora Livello re: 1 pW	64,2	69,6	72,4	71,3	70,9	68,0	62,0	76,9	78,0
Media pressione sonora a 1 metro re: 20 UPa	51,7	57,1	59,9	58,8	58,4	55,5	49,5	64,4	65,5

Pressione sonora misurata in accordo alle ISO/DIS 11203 metodo Q2



Iniziali: KIR N° file: LY 27.06.2008