

85901488 MGE160MD 50 Hz

Raport măsurare sunet  
Măsuratori putere sonoră conform cu DS/ISO-3743

|                     |                      |                                |
|---------------------|----------------------|--------------------------------|
| Tip motor: MGE160MD | Cod produs: 85901488 | Diametru ventilator: D240 [mm] |
| P2: 15 [kW]         | U: 400 [V]           | Pol: 2                         |
|                     |                      | Frecvență: 50 [Hz]             |


Remarci: Valoarea emisiei de zgomot declarată nu ia în considerare variațiile de producție și incertitudinile de măsurare. Prin urmare, valoarea declarată poate fi cu până la 3 dB mai mare decât valoarea pentru unitatea de producție medie.

Testat la: 1500 (idle) rpm

Nivel banda octave [db]

| Center Frequency                             | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | dB(A) | dB(lin) |
|----------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|---------|
| Putere sonoră                                | 53,1 | 48,7 | 57,7 | 58,3 | 56,1 | 54,3 | 46,6 | 62,8  | 63,6    |
| Nivel re: 1 pW                               |      |      |      |      |      |      |      |       |         |
| Presiune acustică medie<br>la 1m. re: 20 UPa | 40,2 | 35,7 | 44,7 | 45,3 | 43,1 | 41,4 | 33,7 | 49,8  | 50,6    |

Presiunea sonoră calculată conform metodei ISO / DIS 11203 Q2



Inițiale: KIR      Fișier nr.: LY      02.06.2008