

85901132 MLE160AA 60 Гц

Протокол звукометрії
Звукова потужність, розрахована за DS/ISO-3743

Тип електродвигуна: MLE160AA	Номер продукту: 85901132	Діаметр вентилятора: D215 [мм]
P2: 11 [кВт]	U: 400 [В]	Полюс: 2
		Частота: 50 [Hz]


Зауваження: Шумові характеристики, заявлені без урахування можливих відхилень у модельному ряді й похибок вимірювання. Таким чином, заявлений рівень шуму може бути до 3 дБ вищий за рівень середнього промислового зразка.

Випробування на: 1500 (неак) об./хв

Рівень в октавному діапазоні (дБ)

Середня частота	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Звукова потужність	53,7	50,4	58,3	58,2	56,3	53,7	47,1	62,8	63,8
Рівень ге: 1 pW									
Середній звуковий тиск за 1 м. ге: 20 UPa	40,7	37,5	45,3	45,2	43,3	40,8	34,1	49,8	50,8

Звуковий тиск, розрахований за ISO/DIS 11203, методом Q2



Ініціали: KIR № файла: LY 03.06.2008

Протокол звукометрії
Звукова потужність, розрахована за DS/ISO-3743

Тип електродвигуна: MLE160AA

Номер продукту: 85901132

Діаметр вентилятора: D215 [мм]

P2: 11 [кВт]

U: 400 [В]

Полюс: 2

Частота: 50 [Hz]


Зауваження: Шумові характеристики, заявлені без урахування можливих відхилень у модельному ряді й похибок вимірювання. Таким чином, заявлений рівень шуму може бути до 3 дБ вищий за рівень середнього промислового зразка.

Випробування на: 2250 (неак) об./хв

Рівень в октавному діапазоні (дБ)

Середня частота	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Звукова потужність Рівень ге: 1 pW	55,2	60,8	65,9	64,2	63,1	58,0	51,6	69,2	70,4
Середній звуковий тиск за 1 м. ге: 20 UPa	42,2	47,8	52,9	51,2	50,1	45,0	38,6	56,2	57,4

Звуковий тиск, розрахований за ISO/DIS 11203, методом Q2



Ініціали: KIR

№ файла: LY 03.06.2008

Протокол звукометрії
Звукова потужність, розрахована за DS/ISO-3743

Тип електродвигуна: MLE160AA

Номер продукту: 85901132

Діаметр вентилятора: D215 [мм]

P2: 11 [кВт]

U: 400 [В]

Полюс: 2

Частота: 50 [Hz]


Зауваження: Шумові характеристики, заявлені без урахування можливих відхилень у модельному ряді й похибок вимірювання. Таким чином, заявлений рівень шуму може бути до 3 дБ вищий за рівень середнього промислового зразка.

Випробування на: 3000 (неак) об./хв

Рівень в октавному діапазоні (дБ)

Середня частота	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Звукова потужність									
Рівень ге: 1 pW	60,2	69,6	71,9	70,2	70,9	66,0	58,9	76,1	77,3
Середній звуковий тиск за 1 м. ге: 20 UPa	47,2	56,6	58,9	57,2	58,0	53,0	46,0	63,2	64,3

Звуковий тиск, розрахований за ISO/DIS 11203, методом Q2



Ініціали: KIR

№ файла: LY 03.06.2008

Протокол звукометрії
Звукова потужність, розрахована за DS/ISO-3743

Тип електродвигуна: MLE160AA

Номер продукту: 85901132

Діаметр вентилятора: D215 [мм]

P2: 11 [кВт]

U: 400 [В]

Полюс: 2

Частота: 50 [Hz]


Зауваження: Шумові характеристики, заявлені без урахування можливих відхилень у модельному ряді й похибок вимірювання. Таким чином, заявлений рівень шуму може бути до 3 дБ вищий за рівень середнього промислового зразка.

Випробування на: 3600 (неак) об./хв

Рівень в октавному діапазоні (дБ)

Середня частота	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Звукова потужність Рівень ге: 1 pW	64,0	72,8	77,0	74,3	75,3	71,8	64,6	80,8	81,8
Середній звуковий тиск за 1 м. ге: 20 UPa	51,0	59,8	64,0	61,3	92,3	58,8	51,7	67,8	68,8

Звуковий тиск, розрахований за ISO/DIS 11203, методом Q2



Ініціали: KIR

№ файла: LY 03.06.2008