

87312328 MG112MC 60 Hz

音響測定レポート

DS/ISO-3743 準拠 音響出力測定

電動機タイプ: MG112MC

製品番号: 87312328

ファンの直径: D128 [mm]

P2: 4 [kW]

U: 440 [V]

極数: 4

周波数: 60 [Hz]


注: ここに述べられた騒音値は、製品個体差と測定誤差を考慮していません。したがって、平均値より最大3dB 大きくなる可能性があります。

試験条件:

オクターブ帯域レベル [db]

中心周波数	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
音響出力 Level re: 1 pW	50,0	51,9	55,9	57,5	53,0	49,7	42,0	60,7	61,8
音圧平均 at 1m. re: 20 UPa	37,7	39,7	43,6	45,3	40,7	37,4	29,7	48,4	49,6

ISO/DIS 11203 メソッド Q2 に従い計算された音圧



イニシャル: KIR

ファイル No.: LY19143-13.08.2007