

# 86905654 MG71B 50 Hz

## Rapport mesure sonore Mesure Puissance Sonore selon norme DS/ISO-3743

Type de moteur: MG71B      Référence produit: 86905654      Diamètre du ventilateur: D124 [mm]  
P2: 0.37 [kW]      U: 400 [V]      Pôle: 4      Fréquence: 50 [Hz]


**Remarques:** La valeur déclarée d'émission sonore, ne prend pas en considération des variations de production et des incertitudes de mesure. La valeur fournie peut donc être jusqu'à 3 dB supérieure, que la valeur pour l'unité de production moyenne.

Testé à:

### Niveau bande sonore [db]

Fréquence centrale	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Puissance sonore Niveau re: 1 pW	38,0	38,4	41,7	45,2	47,8	41,6	30,3	51,4	51,4
Pression sonore moyenne à 1m. re: 20 UPa	26,3	26,6	30,0	33,5	36,0	29,9	18,6	39,7	39,6

### Pression Sonore calculée selon norme ISO/DIS 11203 méthode Q2



Initiales: KIR

N° fichier: LY20111-27.11.2007