

85745808 MGE90LC 50 Hz

Hangnyomás mérés jegyzőkönyv			
Hangnyomásszint mérés a DS/ISO-3743 szabványnak megfelelően			
Motortípus: MGE90LC	Cikkszám: 85745808	Prop. átmérő: D128 [mm]	
P2: 2.2 [kW]	U: 400 [V]	Pólus: 2	Frekvencia: 50 [Hz]


Megjegyzés: A bejelentett zajkibocsátási szint nem veszi figyelembe a gyártási eltéréseket és mérési bizonytalanságokat. A bejelentett érték ezért akár 3 dB-lel is magasabb lehet, mint az átlagos gyártási egységhez tartozó érték.

Tesztelve: 1500 (idle) rpm

Octave Band Level [db]

Központi frekvencia	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Hangnyomás Szint re: 1 pW	48,6	49,8	52,8	52,9	52,9	45,4	39,8	57,8	59,0
Átlagos hangnyomásszint at 1m. re: 20 UPa	36,5	37,8	40,8	40,8	40,9	33,4	27,8	45,8	47,0

A hangnyomás számítása az SO/DIS 11203 Q2 metódus alapján



Jelzések: KIR Dok. sz.: LY05136-02.12.2004

Hangnyomás mérés jegyzőkönyv
Hangnyomásszint mérés a DS/ISO-3743 szabványnak megfelelően

Motortípus: MGE90LC

Cikkszám: 85745808

Prop. átmérő: D128 [mm]

P2: 2.2 [kW]

U: 400 [V]

Pólus: 2

Frekvencia: 50 [Hz]


Megjegyzés: A bejelentett zajkibocsátási szint nem veszi figyelembe a gyártási eltéréseket és mérési bizonytalanságokat. A bejelentett érték ezért akár 3 dB-lel is magasabb lehet, mint az átlagos gyártási egységhez tartozó érték.

Tesztelve: 2250 (idle) rpm

Octave Band Level [db]

Központi frekvencia	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Hangnyomás Szint re: 1 pW	56,6	59,3	61,9	63,1	60,8	54,3	47,2	66,9	68,1
Átlagos hangnyomásszint at 1m. re: 20 UPa	44,6	47,3	49,9	51,1	48,8	42,3	35,1	54,9	56,1

A hangnyomás számítása az SO/DIS 11203 Q2 módszer alapján



Jelzések: KIR

Dok. sz.: LY05135-02.12.2004

Hangnyomás mérés jegyzőkönyv
Hangnyomásszint mérés a DS/ISO-3743 szabványnak megfelelően

Motortípus: MGE90LC

Cikkszám: 85745808

Prop. átmérő: D128 [mm]

P2: 2.2 [kW]

U: 400 [V]

Pólus: 2

Frekvencia: 50 [Hz]


Megjegyzés: A bejelentett zajkibocsátási szint nem veszi figyelembe a gyártási eltéréseket és mérési bizonytalanságokat. A bejelentett érték ezért akár 3 dB-lel is magasabb lehet, mint az átlagos gyártási egységhez tartozó érték.

Tesztelve: 3000 (idle) rpm

Octave Band Level [dB]

Központi frekvencia	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Hangnyomás Szint re: 1 pW	62,3	65,6	69,0	70,3	68,2	62,6	55,5	74,2	75,1
Átlagos hangnyomásszint at 1m. re: 20 UPa	50,3	53,6	57,0	58,2	56,2	50,6	43,5	62,2	63,1

A hangnyomás számítása az SO/DIS 11203 Q2 módszer alapján



Jelzések: KIR

Dok. sz.: LY05134-02.12.2004

Hangnyomás mérés jegyzőkönyv
Hangnyomásszint mérés a DS/ISO-3743 szabványnak megfelelően

Motortípus: MGE90LC

Cikkszám: 85745808

Prop. átmérő: D128 [mm]

P2: 2.2 [kW]

U: 400 [V]

Pólus: 2

Frekvencia: 50 [Hz]


Megjegyzés: A bejelentett zajkibocsátási szint nem veszi figyelembe a gyártási eltéréseket és mérési bizonytalanságokat. A bejelentett érték ezért akár 3 dB-lel is magasabb lehet, mint az átlagos gyártási egységhez tartozó érték.

Tesztelve: 3600 (idle) rpm

Octave Band Level [db]

Központi frekvencia	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Hangnyomás Szint re: 1 pW	65,6	69,9	73,3	75,0	73,3	68,4	60,8	79,1	79,8
Átlagos hangnyomásszint at 1m. re: 20 UPa	53,6	57,9	61,3	63,0	61,3	56,4	48,8	67,1	67,8

A hangnyomás számítása az SO/DIS 11203 Q2 módszer alapján



Jelzések: KIR

Dok. sz.: LY05133-02.12.2004