

音響測定レポート

DS/ISO-3743 準拠 音響出力測定

電動機タイプ:	MGE160MB	製品番号:	85901466	ファンの直径:	?240 CCW	[mm]
P2:	11			極数:	2	


注: ここに述べられた騒音値は、製品個体差と測定誤差を考慮していません。したがって、平均値より最大3dB 大きくなる可能性があります。

試験条件:

オクターブ帯域レベル [db]

中心周波数	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
音響出力 Level re: 1 pW									
音圧平均 at 1m. re: 20 UPa									

ISO/DIS 11203 メソッド Q2 に従い計算された音圧



音響測定レポート

DS/ISO-3743 準拠 音響出力測定

電動機タイプ: MGE160MB

製品番号: 85901466

ファンの直径: ?240 CCW [mm]

P2: 11 [kW]

極数: 2


注: ここに述べられた騒音値は、製品個体差と測定誤差を考慮していません。したがって、平均値より最大3dB 大きくなる可能性があります。

試験条件:

オクターブ帯域レベル [db]

中心周波数	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
音響出力 Level re: 1 pW									
音圧平均 at 1m. re: 20 UPa									

ISO/DIS 11203 メソッド Q2 に従い計算された音圧



音響測定レポート

DS/ISO-3743 準拠 音響出力測定

電動機タイプ: MGE160MB

製品番号: 85901466

ファンの直径: ?240 CCW [mm]

P2: 11 [kW]

極数: 2


注: ここに述べられた騒音値は、製品個体差と測定誤差を考慮していません。したがって、平均値より最大3dB 大きくなる可能性があります。

試験条件:

オクターブ帯域レベル [db]

中心周波数	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
音響出力 Level re: 1 pW									
音圧平均 at 1m. re: 20 UPa									

ISO/DIS 11203 メソッド Q2 に従い計算された音圧



音響測定レポート

DS/ISO-3743 準拠 音響出力測定

電動機タイプ: MGE160MB

製品番号: 85901466

ファンの直径: ?240 CCW [mm]

P2: 11 [kW]

極数: 2

注: ここに述べられた騒音値は、製品個体差と測定誤差を考慮していません。したがって、平均値より最大3dB 大きくなる可能性があります。

試験条件:

オクターブ帯域レベル [db]

中心周波数	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
音響出力 Level re: 1 pW									
音圧平均 at 1m. re: 20 UPa									

ISO/DIS 11203 メソッド Q2 に従い計算された音圧

