

85900636 MG132SC 60 Hz

Relatório de medição do som
Potência sonora medida de acordo com a DS/ISO-3743

Tipo motor: MG132SC	Código: 85900636	Ø ventilador: D128 [mm]
P2: 5.5 [kW]	U: 440 [V]	Pólo: 2
		Frequênc.: 60 [Hz]


Comentários: O valor de emissão de ruído declarado não leva em consideração as variações de produção e as incertezas de medição. Por esse motivo, o valor declarado poderá ser até 3 dB superior ao valor da unidade de produção média.

Testado em:

Nível de banda de oitava [db]

Frequência central	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Potência sonora Nível re: 1 pW	66,3	68,7	71,3	72,3	68,8	65,3	57,4	76,0	77,3
Pressão sonora média a 1m. re: 20 UPa	54,0	56,4	58,9	60,0	56,5	53,0	45,1	63,6	65,0

Pressão sonora calculada de acordo com a ISO/DIS 11203, método Q2



Iniciais: KIR Fich. nº: LY15844-13.10.2006