

86906128 MGE90SB 50 Hz

Отчет за измерване на шума
Измерване на нивото на шума, съгласно DS/ISO-3743

Тип двиг-л: MGE90SB	Номер на продукта: 86906128	Диаметър на вентилатора: D128 [mm]
P2: 1.1 [kW]	U: 400 [V]	Полюс: 4
		Честота: 50 [Hz]


Забележки: Декларираната стойност за нива на шума не включва измененията в нивата и колебанията в измерванията. Затова декларираната стойност може да е с до 3 dB по-висока от средната стойност.

Тествано при: 750 (неизползван) rpm

Ниво на шума на октава [db]

Централна честота	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Ниво на шума Ниво re: 1 pW	33,6	34,4	44,8	40,2	44,1	35,2	27,6	48,0	48,8
Осреднено ниво на шума при 1m. re: 20 UPa	21,6	22,5	32,8	28,3	32,1	23,3	15,6	36,1	36,8

Ниво на шума, изчислено съгласно ISO/DIS 11203 метод Q2



Инициали: KIR N на файл: LY05116-02.12.2004

Отчет за измерване на шума
Измерване на нивото на шума, съгласно DS/ISO-3743

Тип двиг-л: MGE90SB Номер на продукта: 86906128 Диаметър на вентилатора: D128 [mm]
P2: 1.1 [kW] U: 400 [V] Полус: 4 Честота: 50 [Hz]


Забележки: Декларираната стойност за нива на шума не включва измененията в нивата и колебанията в измерванията. Затова декларираната стойност може да е с до 3 dB по-висока от средната стойност.

Тествано при: 1125 (неизползван) rpm

Ниво на шума на октава [db]

Централна честота	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Ниво на шума	41,0	43,3	54,5	47,8	48,7	42,6	33,7	55,1	56,7
Ниво ре: 1 pW									
Осреднено ниво на шума при 1m. ре: 20 UPa	29,0	31,4	42,5	35,9	36,8	30,6	21,7	43,1	44,8

Ниво на шума, изчислено съгласно ISO/DIS 11203 метод Q2



Инициали: KIR

N на файл: LY05115-02.12.2004

Отчет за измерване на шума
Измерване на нивото на шума, съгласно DS/ISO-3743

Тип двиг-л: MGE90SB Номер на продукта: 86906128 Диаметър на вентилатора: D128 [mm]
P2: 1.1 [kW] U: 400 [V] Полюс: 4 Честота: 50 [Hz]


Забележки: Декларираната стойност за нива на шума не включва измененията в нивата и колебанията в измерванията. Затова декларираната стойност може да е с до 3 dB по-висока от средната стойност.

Тествано при: 1500 (неизползван) rpm

Ниво на шума на октава [db]

Централна честота	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Ниво на шума Ниво ре: 1 pW	47,7	49,3	55,3	51,5	53,2	47,9	38,6	58,3	59,5
Осреднено ниво на шума при 1m. ре: 20 UPa	35,7	37,3	43,3	39,6	41,2	35,9	26,6	46,3	47,6

Ниво на шума, изчислено съгласно ISO/DIS 11203 метод Q2



Инициали: KIR

N на файл: LY05114-02.12.2004

Отчет за измерване на шума
Измерване на нивото на шума, съгласно DS/ISO-3743

Тип двиг-л: MGE90SB

Номер на продукта: 86906128

Диаметър на вентилатора: D128 [mm]

P2: 1.1 [kW]

U: 400 [V]

Полюс: 4

Честота: 50 [Hz]


Забележки: Декларираната стойност за нива на шума не включва измененията в нивата и колебанията в измерванията. Затова декларираната стойност може да е с до 3 dB по-висока от средната стойност.

Тествано при: 1800 (неизползван) rpm

Ниво на шума на октава [db]

Централна честота	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Ниво на шума Ниво ре: 1 pW	52,0	53,8	57,5	56,4	56,2	50,5	41,9	61,6	62,9
Осреднено ниво на шума при 1m. ре: 20 UPa	40,0	41,8	45,6	44,4	44,2	38,5	30,0	49,6	50,9

Ниво на шума, изчислено съгласно ISO/DIS 11203 метод Q2



Инициали: KIR

N на файл: LY05113-02.12.2004