

85905877 MG160MD 60 Hz

Rapport mesure sonore			
Mesure Puissance Sonore selon norme DS/ISO-3743			
Type de moteur: MG160MD	Référence produit: 85905877	Diamètre du ventilateur: D210 [mm]	
P2: 20 [CV]	U: 440 [V]	Pôle: 2	Fréquence: 60 [Hz]


Remarques: La valeur déclarée d'émission sonore, ne prend pas en considération des variations de production et des incertitudes de mesure. La valeur fournie peut donc être jusqu'à 3 dB supérieure, que la valeur pour l'unité de production moyenne.

Testé à:

Niveau bande sonore [db]

Fréquence centrale	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Puissance sonore Niveau re: 1 pW	63,8	68,0	74,1	72,8	71,0	68,2	64,8	77,7	78,8
Pression sonore moyenne à 1m. re: 20 UPa	51,3	55,5	61,6	60,3	58,5	55,7	52,3	65,2	66,3

Pression Sonore calculée selon norme ISO/DIS 11203 méthode Q2



Initiales: KIR N° fichier: LY 27.06.2008