

87322506 MG132SC 50 Hz

Ljudmätningsrapport			
Ljudeffektmätning enligt DS/ISO-3743			
Motortyp: MG132SC	Produkt nummer: 87322506	Fläkt diameter: D128 [mm]	
P2: 5.5 [kW]	U: 400 [V]	Pol: 2	Frekvens: 50 [Hz]


Anmärkningar: Det deklarerade värdet för ljudavgivning tar inte hänsyn till tillverkningsvariationer och mätosäkerheter. Det deklarerade värdet kan därför vara upp till 3 dB högre än värdet för en genomsnittlig tillverkningsenhet.

Provad vid:

Oktavbandsnivå [db]

Centrumfrekvens	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Ljudeffekt	62,0	64,2	66,5	67,6	63,8	60,2	52,6	71,1	72,6
Nivå re: 1 pW									
Ljudtryck, genomsnitt vid 1 m re: 20 UPa	49,7	51,9	54,1	55,3	51,5	47,9	40,3	58,8	60,3

Ljudtryck beräknat enligt ISO/DIS 11203 metod Q2



Initial: KIR

Filnr: LY15843-13.10.2006