

85902232 MG90LC 50 Hz

Report misurazione sonora			
Misurazione sonora in accordo alle norme DS/ISO-3743			
Tipo mot.: MG90LC	Codice prodotto: 85902232	Diam. ventola: D108 [mm]	
P2: 2.2 [kW]	U: 400 [V]	Polo: 2	Frequenza: 50 [Hz]


Note: I valori dichiarati di rumorosità non prendono in considerazione errori di misurazione e deviazioni di produzione. Il valore dichiarato, pertanto può essere anche 3 dB superiore del valore medio di produzione.

Testato a:

Livello banda ottava [db]

Frequenza centrale	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Potenza sonora Livello re: 1 pW	58,5	59,0	61,3	62,3	62,6	57,6	51,2	67,5	68,5
Media pressione sonora a 1 metro re: 20 UPa	46,5	47,0	49,3	50,3	50,5	45,6	39,2	55,5	56,5

Pressione sonora misurata in accordo alle ISO/DIS 11203 metodo Q2



Iniziali: KIR N° file: LY15669-29.09.2006