

87410032 MG160LB 50 Hz

Ljudmätningsrapport			
Ljudeffektmätning enligt DS/ISO-3743			
Motortyp: MG160LB	Produkt nummer: 87410032	Fläkt diameter: D215 [mm]	
P2: 15 [kW]	U: 400 [V]	Pol: 4	Frekvens: 50 [Hz]


Anmärkningar: Det deklarerade värdet för ljudavgivning tar inte hänsyn till tillverkningsvariationer och mätosäkerheter. Det deklarerade värdet kan därför vara upp till 3 dB högre än värdet för en genomsnittlig tillverkningsenhet.

Provad vid:

Oktavbandsnivå [db]

Centrumfrekvens	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Ljudeffekt	55,2	53,9	59,7	62,4	58,3	56,3	56,6	66,0	66,8
Nivå re: 1 pW									
Ljudtryck, genomsnitt vid 1 m re: 20 UPa	42,7	44,1	47,2	49,9	45,8	43,8	44,1	53,5	54,3

Ljudtryck beräknat enligt ISO/DIS 11203 metod Q2



Initial: KIR Filnr: LY 18.03.2010