

85905775 MG100LC 60 Hz

소음 측정 보고서

DS/ISO-3743에 따른 소음 출력 측정

모터 타입: MG100LC

제품 번호: 85905775

팬 직경: D108 [mm]

P2: 3 [kW]

U: 440 [V]

극: 2

주파수: 60 [Hz]


주의점: 신고 소음 방출값은 생산과정에서 발생하는 변수 및 측정 불확실성을 고려하지 않습니다. 따라서, 신고값은 일반적인 생산 단위 대비 최대 3dB 더 높을 수 있습니다.

시험 장소:

옥타브 밴드 레벨[db]

중심 주파수	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
소음 출력 레벨 re:1 pW	57,5	63,1	66,5	67,3	65,6	62,8	56,0	71,8	72,6
평균 음압 1m, re:20 Upa 기준	45,5	51,1	54,5	55,3	53,6	50,7	44,0	59,8	60,6

ISO/DIS 11203의 Q2에 따라 계산된 음압



이니셜: KIR

파일 번호: LY15656-29.09.2006