

85901105 MGE160MD 60

DS/ISO-3743


:	MGE160MD	:	85901105	:	D240	□				
P2:	15	□	U:	400	[V]	:	2	:	50	[Hz]

: 3 dB
: 1500 ()

[db]

	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
re1 pW	53,1	48,7	57,7	58,3	56,1	54,3	46,6	62,8	63,6
1m re 20 UPa	40,2	35,7	44,7	45,3	43,1	41,4	33,7	49,8	50,6

ISO/DIS 11203 Q2



: KIR : LY 02.06.2008

DS/ISO-3743

:	MGE160MD	:	85901105	:	D240	□				
P2:	15	□	U:	400	[V]	:	2	:	50	[Hz]


: 3 dB

: 2250 ()

[db]

	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
re1 pW	54,7	58,8	65,4	64,3	64,0	61,4	57,7	70,0	70,7
1m re 20 UPa	41,7	45,8	52,4	51,3	51,1	48,4	44,7	57,0	57,7

ISO/DIS 11203 Q2



: KIR : LY 02.06.2008

DS/ISO-3743


: MGE160MD : 85901105 : D240 $\square$
P2: 15 $\square$ **U:** 400 [V] : 2 : 50 [Hz]

: 3 dB
 : 3000 ()

[db]

	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
re1 pW	60,1	66,7	70,8	70,6	71,5	68,0	63,2	76,6	77,1
1m re 20 UPa	47,1	53,8	57,8	57,6	58,5	55,0	50,3	63,7	64,2

ISO/DIS 11203 Q2



: KIR : LY 02.06.2008

DS/ISO-3743


: MGE160MD : 85901105 : D240
P2: 15 : **U:** 400 [V] : 2 : 50 [Hz]

: 3 dB
 : 3600 ()

[db]

	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
re1 pW	63,2	71,7	75,3	74,5	75,2	72,4	65,9	80,6	81,2
1m re 20 UPa	50,3	58,8	62,3	61,5	62,2	59,4	62,9	67,6	68,3

ISO/DIS 11203 Q2



: KIR : LY 02.06.2008