

86901056 MGE160MB 50 Hz

การวัดค่ากำลังเสียงตามมาตรฐาน DS/ISO-3743

หมายเลขผลิตภัณฑ์ 86901056

เส้นผ่านศูนย์กลางพัสดลบD270 [mm]

U: 400 [V]

பக்கம்: 4

ความถี่: 50 [Hz]


หมายเหตุ: ค่าการปล่อยเสียงรบกวนที่แสดงให้เห็น ไม่ได้นำความแปรผันของการผลิตและความไม่แน่นอนของการวัดมาคิดด้วย ดังนั้นค่าที่แสดงให้เห็นอาจจะสูงกว่าหน่วยผลิตเฉลี่ยทั่วไป 3 dB

ทดสอบที่: 750 (ไม่ใช้งาน) rpm

ระดับแอมพลิจูด [dB]

ความถี่ศูนย์กลาง	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
กำลังเสียง ระดับ re: 1 pW	44,5	52,2	63,1	55,5	53,9	47,0	58,7	63,6	65,6
ค่าแรงดันเสียงเฉลี่ย ที่ 1 เมตร re: 20 UPa	31,4	39,2	50,0	42,4	40,8	33,9	45,7	50,6	52,5

การคำนวณแรงดันเสียงตามมาตรฐาน ISO/DIS 11203 method Q2



เริ่มแรก: KIR

หมายเลขไฟล์: LY 02.06.2008

รายงานการวัดเสียง
การวัดค่ากำลังเสียงตามมาตรฐาน DS/ISO-3743

ชนิดมอเตอร์: MGE160MB

หมายเลขผลิตภัณฑ์ 86901056

เส้นผ่านศูนย์กลางพัดลม D270 [mm]

P2: 11 [kW]

U: 400 [V]

ขั้ว: 4

ความถี่: 50 [Hz]


หมายเหตุ: ค่าการปล่อยเสียงรบกวนที่แสดงให้เห็น ไม่ได้้นำความแปรผันของการผลิตและความไม่แน่นอนของการวัดมาคิดด้วย
ดังนั้นค่าที่แสดงให้เห็นอาจจะสูงกว่าหน่วยผลิตภัณฑ์ทั่วไป 3 dB

ทดสอบที่: 1125 (ไม่ใช้งาน) rpm

ระดับแถบออกเทพ [dB]

ความถี่ศูนย์กลาง	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
กำลังเสียง ระดับ re: 1 pW	58,2	57,3	62,3	64,8	59,2	58,9	76,1	75,8	76,9
ค่าแรงดันเสียงเฉลี่ย ที่ 1 เมตร re: 2o UPa	45,1	44,2	49,3	51,8	46,2	45,8	63,1	62,7	63,8

การคำนวณแรงดันเสียงตามมาตรฐาน ISO/DIS 11203 method Q2



เริ่มแรก: KIR

หมายเลขไฟล์: LY 29.09.2008

รายงานการวัดเสียง
การวัดค่ากำลังเสียงตามมาตรฐาน DS/ISO-3743

ชนิดมอเตอร์: MGE160MB

หมายเลขผลิตภัณฑ์86901056

เส้นผ่านศูนย์กลางพัดลมD270 [mm]

P2: 11 [kW]

U: 400 [V]

ขั้ว: 4

ความถี่: 50 [Hz]


หมายเหตุ: ค่าการปล่อยเสียงรวมที่แสดงให้เห้น ไม่ได้นำความแปรผันของการผลิตและความไม่แน่นอนของการวัดมาคิดด้วย
ดังนั้นค่าที่แสดงให้เห้นอาจจะสูงกว่าหน่วยผลิตเฉลี่ยทั่วไป 3 dB

ทดสอบที่: 1500 (ไม่ใช้งาน) rpm

ระดับแถบออกเทพ [dB]

ความถี่ศูนย์กลาง	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
กำลังเสียง ระดับ re: 1 pW	69,1	63,7	67,5	68,3	64,4	62,1	74,0	75,4	77,2
ค่าแรงดันเสียงเฉลี่ย ที่ 1 เมตร re: 2o UPa	56,1	50,7	54,5	55,3	51,4	49,0	60,9	62,4	64,1

การคำนวณแรงดันเสียงตามมาตรฐาน ISO/DIS 11203 method Q2



เริ่มแรก: KIR

หมายเลขไฟล์: LY 29.09.2008

รายงานการวัดเสียง
การวัดค่ากำลังเสียงตามมาตรฐาน DS/ISO-3743

ชนิดมอเตอร์: MGE160MB

หมายเลขผลิตภัณฑ์86901056

เส้นผ่านศูนย์กลางพัดลมD270 [mm]

P2: 11 [kW]

U: 400 [V]

ขั้ว: 4

ความถี่: 50 [Hz]


หมายเหตุ: ค่าการปล่อยเสียงรบกวนที่แสดงให้เห็น ไม่ได้้นำความแปรผันของการผลิตและความไม่แน่นอนของการวัดมาคิดด้วย
ดังนั้นค่าที่แสดงให้เห็นอาจจะสูงกว่าหน่วยผลิตเฉลี่ยทั่วไป 3 dB

ทดสอบที่: 1800 (ไม่ใช้งาน) rpm

ระดับแถบออกเทพ [dB]

ความถี่ศูนย์กลาง	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
กำลังเสียง ระดับ re: 1 pW	69,8	67,5	71,4	72,7	70,4	66,7	70,7	77,5	78,8
ค่าแรงดันเสียงเฉลี่ย ที่ 1 เมตร re: 2o UPa	56,7	54,4	58,4	59,7	57,3	53,6	57,6	64,4	65,7

การคำนวณแรงดันเสียงตามมาตรฐาน ISO/DIS 11203 method Q2



เริ่มแรก: KIR

หมายเลขไฟล์: LY 29.09.2008