

85901015 MGE180MB 60

DS/ISO-3743


:	MGE180MB	:	85901015	:	D240	□				
P2:	22	□	U:	400	[V]	:	2	:	50	[Hz]

: 3 dB
: 1500 ()

[db]

	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
re1 pW	62,5	61,8	67,6	69,0	68,2	67,2	62,9	74,4	74,9
1m re 20 UPa	49,8	48,7	54,5	55,9	55,1	54,1	49,8	61,3	61,8

ISO/DIS 11203 Q2



: KIR : LY 30.05.2008

DS/ISO-3743


: MGE180MB : 85901015 : D240 $\square$
P2: 22 $\square$ **U:** 400 [V] : 2 : 50 [Hz]

: 3 dB
 : 2250 ()

[db]

	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
re1 pW	72,3	72,9	76,3	76,2	75,4	72,0	65,8	81,3	82,4
1m re 20 UPa	59,2	59,8	63,2	63,1	62,3	59,0	52,8	68,2	69,4

ISO/DIS 11203 Q2



: KIR : LY 30.05.2008

DS/ISO-3743


: MGE180MB : 85901015 : D240
P2: 22 **U:** 400 [V] : 2 : 50 [Hz]

: 3 dB
 : 3000 ()

[db]

	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
re1 pW	77,0	80,5	83,8	82,2	82,5	79,5	73,3	88,2	89,3
1m re 20 UPa	64,0	67,4	70,7	69,1	69,4	66,4	60,2	75,1	76,2

ISO/DIS 11203 Q2



: KIR : LY 30.05.2008

DS/ISO-3743


: MGE180MB : 85901015 : D240
P2: 22 **U:** 400 [V] : 2 : 50 [Hz]

: 3 dB
 : 3600 ()

[db]

	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
re1 pW	81,3	86,3	88,5	86,4	86,8	84,8	78,7	92,8	94,1
1m re 20 UPa	68,2	73,2	75,4	73,3	73,7	71,7	65,6	79,7	81,0

ISO/DIS 11203 Q2



: KIR : LY 30.05.2008