

85901132 MLE160AA 60 Hz

DS/ISO-3743

MLE160AA

85901132

D215

[mm]

P2:

11

[kW]

U:

400

[V]

:

2

:

50

[Hz]


:

3dB

:

1500 () rpm

	[db]								
	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
re:1 pW	53,7	50,4	58,3	58,2	56,3	53,7	47,1	62,8	63,8
1m, re:20 Upa	40,7	37,5	45,3	45,2	43,3	40,8	34,1	49,8	50,8



: KIR : LY 03.06.2008

DS/ISO-3743

MLE160AA

85901132

D215

[mm]

P2:

11

[kW]

U:

400

[V]

2


50

[Hz]

3dB

2250 () rpm

	[db]								
	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
re:1 pW	55,2	60,8	65,9	64,2	63,1	58,0	51,6	69,2	70,4
1m, re:20 Upa	42,2	47,8	52,9	51,2	50,1	45,0	38,6	56,2	57,4



KIR

LY

03.06.2008

DS/ISO-3743

MLE160AA

85901132

D215

[mm]

P2:

11

[kW]

U:

400

[V]

:

2

:

50

[Hz]

:

3dB

:


3000

(

)

rpm

	[db]								
	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
re:1 pW	60,2	69,6	71,9	70,2	70,9	66,0	58,9	76,1	77,3
1m, re:20 Upa	47,2	56,6	58,9	57,2	58,0	53,0	46,0	63,2	64,3



:

KIR


:

LY

03.06.2008

DS/ISO-3743									
MLE160AA			85901132				D215		
P2: 11 [kW]			U: 400 [V]				2 50 [Hz]		
			3dB						
			3600 () rpm						

[db]									
	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
re:1 pW	64,0	72,8	77,0	74,3	75,3	71,8	64,6	80,8	81,8
1m, re:20 Upa	51,0	59,8	64,0	61,3	92,3	58,8	51,7	67,8	68,8



KIR

LY

03.06.2008