

87375259 MG132SB 50 Hz

รายงานการวัดเสียง			
การวัดค่ากำลังเสียงตามมาตรฐาน DS/ISO-3743			
ชนิดมอเตอร์: MG132SB	หมายเลขผลิตภัณฑ์: 87375259	เส้นผ่านศูนย์กลางพัดลม D128 [mm]	
P2: 5.5 [kW]	U: 400 [V]	ขั้ว: 4	ความถี่: 50 [Hz]


หมายเหตุ: ค่าการปล่อยเสียงรบกวนที่แสดงให้เห็น ไม่ได้ นำความแปรผันของการผลิตและความไม่แน่นอนของการวัดมาคิดด้วย
ดังนั้นค่าที่แสดงให้ เห็นอาจจะสูงกว่าหน่วยผลิตภัณฑ์ทั่วไป 3 dB

ทดสอบที่:

ระดับแถบออกเทพ [dB]

ความถี่ศูนย์กลาง	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
กำลังเสียง ระดับ re: 1 pW	47,4	50,1	58,1	60,3	49,6	46,6	39,0	62,0	63,1
ค่าแรงดันเสียงเฉลี่ย ที่ 1 เมตร re: 2o UPa	35,2	37,9	49,9	48,1	37,4	34,4	26,8	49,8	50,9

การคำนวณแรงดันเสียงตามมาตรฐาน ISO/DIS 11203 method Q2



เริ่มแรก: KIR

หมายเลขไฟล์: LY 18.03.2010