

85903396 MG132SD 50赫兹

声音测量报告
根据 DS/ISO-3743 测量声功率

电机类型: MG132SD	产品号: 85903396	风扇直径: D158 [毫米]
P2: 7.5 [千瓦]	U: 400 [V]	极: 2
		频率: 50 [Hz]


备注: 宣称噪音发射数值没有考虑生产变体和测量的不确定性。 因此, 宣称数值可能比平均生产单位的数值高出3dB。

测试地点:

倍频带等级 [db]

中心频率	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
声功率									
液位 re : 1 pW	64,7	69,1	72,0	73,5	70,6	66,1	58,6	77,1	78,2
平均声压									
在 1m 时。re: 20 UPa	52,4	56,8	59,6	61,2	58,2	53,8	46,2	64,8	65,8

按照 ISO/DIS 11203 方法 Q2 累加声压



初始: KIR 文件编号: LY15901-17.10.2006