

# 85901132 MLE160AA 60 Гц

## Протокол звукометрии Звуковая мощность, рассчитанная по DS/ISO-3743

Тип э.двиг: MLE160AA      Номер продукта: 85901132      Диаметр вент-ра: D215 [мм]  
P2: 11 [кВт]      U: 400 [В]      Полюс: 2      Частота: 50 [Гц]


**Замечания:** Шумовые характеристики заявлены без учета возможных отклонений в модельном ряде и погрешностей измерения. Таким образом, заявленный уровень шума может быть до 3 дБ выше уровня среднего промышленного образца.

Испытания на: 1500 (неак) об/м

### Уровень в октавном диапазоне (дБ)

| Средняя частота                                 | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | dB(A) | dB(lin) |
|-------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|---------|
| Звуковая мощность<br>Уровень ре: 1 pW           | 53,7 | 50,4 | 58,3 | 58,2 | 56,3 | 53,7 | 47,1 | 62,8  | 63,8    |
| Среднее звуковое давление<br>при 1м. ре: 20 UPa | 40,7 | 37,5 | 45,3 | 45,2 | 43,3 | 40,8 | 34,1 | 49,8  | 50,8    |

### Звуковое давление, рассчитанное по ISO/DIS 11203, методом Q2



Инициалы: KIR

№ файла: LY 03.06.2008

Протокол звукометрии  
Звуковая мощность, рассчитанная по DS/ISO-3743

Тип э.двиг: MLE160AA

Номер продукта: 85901132

Диам.вент-ра: D215 [мм]

P2: 11 [кВт]

U: 400 [В]

Полюс: 2

Частота: 50 [Hz]


**Замечания:** Шумовые характеристики заявлены без учета возможных отклонений в модельном ряде и погрешностей измерения. Таким образом, заявленный уровень шума может быть до 3 дБ выше уровня среднего промышленного образца.

Испытания на: 2250 (неак) об/м

Уровень в октавном диапазоне (дБ)

| Средняя частота                                 | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | dB(A) | dB(lin) |
|-------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|---------|
| Звуковая мощность<br>Уровень ре: 1 pW           | 55,2 | 60,8 | 65,9 | 64,2 | 63,1 | 58,0 | 51,6 | 69,2  | 70,4    |
| Среднее звуковое давление<br>при 1м. ре: 20 UPa | 42,2 | 47,8 | 52,9 | 51,2 | 50,1 | 45,0 | 38,6 | 56,2  | 57,4    |

Звуковое давление, рассчитанное по ISO/DIS 11203, методом Q2



Инициалы: KIR

№ файла: LY 03.06.2008

Протокол звукометрии  
Звуковая мощность, рассчитанная по DS/ISO-3743

Тип э.двиг: MLE160AA

Номер продукта: 85901132

Диам.вент-ра: D215 [мм]

P2: 11 [кВт]

U: 400 [В]

Полюс: 2

Частота: 50 [Hz]


**Замечания:** Шумовые характеристики заявлены без учета возможных отклонений в модельном ряде и погрешностей измерения. Таким образом, заявленный уровень шума может быть до 3 дБ выше уровня среднего промышленного образца.

**Испытания на:** 3000 (неак) об/м

Уровень в октавном диапазоне (дБ)

| Средняя частота                                 | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | dB(A) | dB(lin) |
|-------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|---------|
| Звуковая мощность<br>Уровень ре: 1 pW           | 60,2 | 69,6 | 71,9 | 70,2 | 70,9 | 66,0 | 58,9 | 76,1  | 77,3    |
| Среднее звуковое давление<br>при 1м. ре: 20 UPa | 47,2 | 56,6 | 58,9 | 57,2 | 58,0 | 53,0 | 46,0 | 63,2  | 64,3    |

Звуковое давление, рассчитанное по ISO/DIS 11203, методом Q2



Инициалы: KIR

№ файла: LY 03.06.2008

Протокол звукометрии  
Звуковая мощность, рассчитанная по DS/ISO-3743

Тип э.двиг: MLE160AA

Номер продукта: 85901132

Диам.вент-ра: D215 [мм]

P2: 11 [кВт]

U: 400 [В]

Полюс: 2

Частота: 50 [Гц]


**Замечания:** Шумовые характеристики заявлены без учета возможных отклонений в модельном ряде и погрешностей измерения. Таким образом, заявленный уровень шума может быть до 3 дБ выше уровня среднего промышленного образца.

**Испытания на:** 3600 (неак) об/м

Уровень в октавном диапазоне (дБ)

| Средняя частота                                 | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | dB(A) | dB(lin) |
|-------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|---------|
| Звуковая мощность<br>Уровень ре: 1 pW           | 64,0 | 72,8 | 77,0 | 74,3 | 75,3 | 71,8 | 64,6 | 80,8  | 81,8    |
| Среднее звуковое давление<br>при 1м. ре: 20 UPa | 51,0 | 59,8 | 64,0 | 61,3 | 92,3 | 58,8 | 51,7 | 67,8  | 68,8    |

Звуковое давление, рассчитанное по ISO/DIS 11203, методом Q2



Инициалы: KIR

№ файла: LY 03.06.2008