

87402042 MG160LB 50 Hz

รายงานการวัดเสียง		
การวัดค่ากำลังเสียงตามมาตรฐาน DS/ISO-3743		
ชนิดมอเตอร์: MG160LB	หมายเลขผลิตภัณฑ์87402042	เส้นผ่านศูนย์กลางพัดลมD210 [mm]
P2: 18.5 [kW]	ซ้ำ: 2	

หมายเหตุ: ค่าการปล่อยเสียงรบกวนที่แสดงให้เห็น ไม่ได้้นำความแปรผันของการผลิตและความไม่แน่นอนของการวัดมาคิดด้วย
ดังนั้นค่าที่แสดงให้เห็นอาจจะสูงกว่าหน่วยผลิตเฉลี่ยทั่วไป 3 dB

ทดสอบที่:

ระดับแถบออกเทพ [dB]

ความถี่ศูนย์กลาง	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
กำลังเสียง ระดับ re: 1 pW	63,1	65,2	68,5	69,1	66,1	63,2	60,0	73,2	74,2
ค่าแรงดันเสียงเฉลี่ย ที่ 1 เมตร re: 2o UPa	50,6	52,7	56,0	56,6	53,6	50,7	47,5	60,7	61,8

การคำนวณแรงดันเสียงตามมาตรฐาน ISO/DIS 11203 method Q2

