

85Z15005 MG71B 50 Hz

Relatório de medição do som
Potência sonora medida de acordo com a DS/ISO-3743

Tipo motor: MG71B	Código: 85Z15005	Ø ventilador: D89 [mm]
P2: 0.55 [kW]	U: 400 [V]	Pólo: 2
		Frequênc.: 50 [Hz]


Comentários: O valor de emissão de ruído declarado não leva em consideração as variações de produção e as incertezas de medição. Por esse motivo, o valor declarado poderá ser até 3 dB superior ao valor da unidade de produção média.

Testado em:

Nível de banda de oitava [db]

Frequência central	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Potência sonora Nível re: 1 pW	43,7	52,9	52,4	56,2	55,4	51,2	45,4	60,7	61,2
Pressão sonora média a 1m. re: 20 UPa	31,9	41,2	40,6	44,5	44,5	39,4	33,6	49,0	49,5

Pressão sonora calculada de acordo com a ISO/DIS 11203, método Q2



Iniciais: KIR

Fich. nº: LY15679-29.09-2006