

85D06908 MG90LC 60 Hz

音響測定レポート

DS/ISO-3743 準拠 音響出力測定

電動機タイプ: MG90LC

製品番号: 85D06908

ファンの直径: D108 [mm]

P2: 2.2 [kW]

U: 440 [V]

極数: 2

周波数: 60 [Hz]


注: ここに述べられた騒音値は、製品個体差と測定誤差を考慮していません。したがって、平均値より最大3dB 大きくなる可能性があります。

試験条件:

オクターブ帯域レベル [db]

| 中心周波数                     | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | dB(A) | dB(lin) |
|---------------------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|---------|
| 音響出力<br>Level re: 1 pW    | 62,5 | 63,5 | 66,1 | 67,0 | 66,4 | 61,5 | 55,8 | 71,8  | 72,9    |
| 音圧平均<br>at 1m. re: 20 UPa | 50,5 | 51,5 | 54,1 | 55,0 | 54,4 | 49,5 | 43,8 | 59,8  | 60,8    |

ISO/DIS 11203 メソッド Q2 に従い計算された音圧



イニシャル: KIR

ファイル No.: LY15670-29.09.2006