

85324104 MG80A 50 Hz

|                                                |                             |                                |                    |
|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------|
| Έκθεση Μέτρησης Ήχου                           |                             |                                |                    |
| Μέτρηση ηχητικής ισχύος σύμφωνα με DS/ISO-3743 |                             |                                |                    |
| Τύπος κινητήρα: MG80A                          | Κωδικός προϊόντος: 85324104 | Διάμετρος ανεμιστήρα: D89 [mm] |                    |
| P2: 0.75 [kW]                                  | U: 400 [V]                  | Πόλος: 2                       | Συχνότητα: 50 [Hz] |


**Παρατηρήσεις:** Η τιμή εκπομπής θορύβου που δηλώνεται δεν λαμβάνει υπόψη τις μεταβολές παραγωγής και τις αβεβαιότητες μέτρησης. Κατά συνέπεια, η δηλωθείσα τιμή ενδέχεται να είναι μέχρι και 3 dB υψηλότερη από την τιμή για τη μέση μονάδα παραγωγής.

Δοκιμάστηκε στις:

Στάθμη Ζώνης Οκτάβας [dB]

|                                         |      |      |      |      |      |      |      |       |         |
|-----------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|---------|
| Κεντρική συχνότητα                      | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | dB(A) | dB(lin) |
| Ηχητική Ισχύς<br>Αναφ στάθμης: 1 pW     | 43,9 | 52,3 | 53,3 | 54,9 | 55,9 | 51,3 | 46,3 | 60,6  | 61,1    |
| Μέση ηχητική πίεση<br>σε 1m. re: 20 UPa | 32,1 | 40,5 | 41,5 | 43,1 | 44,0 | 39,5 | 34,5 | 48,8  | 49,3    |

Ηχητική Πίεση υπολογιζόμενη κατά ISO/DIS 11203 μέθοδος Q2



Αρχικά: KIR      Αρ. αρχείου: LY15640-28.09.2006