

87402041 MG160MD 50 Hz

Rapport mesure sonore		
Mesure Puissance Sonore selon norme DS/ISO-3743		
Type de moteur: MG160MD	Référence produit: 87402041	Diamètre du ventilateur: D210 [mm]
P2: 15 [kW]	Pôle: 2	

Remarques: La valeur déclarée d'émission sonore, ne prend pas en considération des variations de production et des incertitudes de mesure. La valeur fournie peut donc être jusqu'à 3 dB supérieure, que la valeur pour l'unité de production moyenne.

Testé à:

Niveau bande sonore [db]

Fréquence centrale	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Puissance sonore	60,0	64,8	69,0	68,7	66,6	62,4	59,1	73,1	74,2
Niveau re: 1 pW									
Pression sonore moyenne à 1m. re: 20 UPa	47,5	52,3	56,5	56,2	54,1	49,9	46,6	60,6	61,7

Pression Sonore calculée selon norme ISO/DIS 11203 méthode Q2

