

85901015 MGE180MB 50 Hz

Έκθεση Μέτρησης Ήχου Μέτρηση ηχητικής ισχύος σύμφωνα με DS/ISO-3743

Τύπος κινητήρα: MGE180MB Κωδικός προϊόντος: 85901015 Διάμετρος ανεμιστήρα: D240 [mm]
P2: 22 [kW] U: 400 [V] Πόλος: 2 Συχνότητα: 50 [Hz]


Παρατηρήσεις: Η τιμή εκπομπής θορύβου που δηλώνεται δεν λαμβάνει υπόψη τις μεταβολές παραγωγής και τις αβεβαιότητες μέτρησης. Κατά συνέπεια, η δηλωθείσα τιμή ενδέχεται να είναι μέχρι και 3 dB υψηλότερη από την τιμή για τη μέση μονάδα παραγωγής.

Δοκιμάστηκε στις: 1500 (αδρανής) σ.α.λ.

Στάθμη Ζώνης Οκτάβας [dB]

Κεντρική συχνότητα	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Ηχητική Ισχύς Αναφ στάθμης: 1 pW	62,5	61,8	67,6	69,0	68,2	67,2	62,9	74,4	74,9
Μέση ηχητική πίεση σε 1m. re: 20 UPa	49,8	48,7	54,5	55,9	55,1	54,1	49,8	61,3	61,8

Ηχητική Πίεση υπολογιζόμενη κατά ISO/DIS 11203 μέθοδος Q2



Αρχικά: KIR

Αρ. αρχείου: LY 30.05.2008

Έκθεση Μέτρησης Ήχου
Μέτρηση ηχητικής ισχύος σύμφωνα με DS/ISO-3743

Τύπος κινητήρα: MGE180MB Κωδικός προϊόντος: 85901015 Διάμετρος ανεμιστήρα: D240 [mm]
P2: 22 [kW] U: 400 [V] Πόλος: 2 Συχνότητα: 50 [Hz]


Παρατηρήσεις: Η τιμή εκπομπής θορύβου που δηλώνεται δεν λαμβάνει υπόψη τις μεταβολές παραγωγής και τις αβεβαιότητες μέτρησης. Κατά συνέπεια, η δηλωθείσα τιμή ενδέχεται να είναι μέχρι και 3 dB υψηλότερη από την τιμή για τη μέση μονάδα παραγωγής.

Δοκιμάστηκε στις: 2250 (αδρανής) σ.α.λ.

Στάθμη Ζώνης Οκτάβας [dB]

Κεντρική συχνότητα	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Ηχητική Ισχύς Αναφ στάθμης: 1 pW	72,3	72,9	76,3	76,2	75,4	72,0	65,8	81,3	82,4
Μέση ηχητική πίεση σε 1m. re: 20 UPa	59,2	59,8	63,2	63,1	62,3	59,0	52,8	68,2	69,4

Ηχητική Πίεση υπολογιζόμενη κατά ISO/DIS 11203 μέθοδος Q2



Αρχικά: KIR

Αρ. αρχείου: LY 30.05.2008

Έκθεση Μέτρησης Ήχου
Μέτρηση ηχητικής ισχύος σύμφωνα με DS/ISO-3743

Τύπος κινητήρα: MGE180MB

Κωδικός προϊόντος: 85901015

Διάμετρος ανεμιστήρα: D240 [mm]

P2: 22 [kW]

U: 400 [V]

Πόλος: 2

Συχνότητα: 50 [Hz]


Παρατηρήσεις: Η τιμή εκπομπής θορύβου που δηλώνεται δεν λαμβάνει υπόψη τις μεταβολές παραγωγής και τις αβεβαιότητες μέτρησης. Κατά συνέπεια, η δηλωθείσα τιμή ενδέχεται να είναι μέχρι και 3 dB υψηλότερη από την τιμή για τη μέση μονάδα παραγωγής.

Δοκιμάστηκε στις: 3000 (αδρανής) σ.α.λ.

Στάθμη Ζώνης Οκτάβας [dB]

Κεντρική συχνότητα	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Ηχητική Ισχύς Αναφ στάθμης: 1 pW	77,0	80,5	83,8	82,2	82,5	79,5	73,3	88,2	89,3
Μέση ηχητική πίεση σε 1m. re: 20 UPa	64,0	67,4	70,7	69,1	69,4	66,4	60,2	75,1	76,2

Ηχητική Πίεση υπολογιζόμενη κατά ISO/DIS 11203 μέθοδος Q2



Αρχικά: KIR

Αρ. αρχείου: LY 30.05.2008

Έκθεση Μέτρησης Ήχου
Μέτρηση ηχητικής ισχύος σύμφωνα με DS/ISO-3743

Τύπος κινητήρα: MGE180MB

Κωδικός προϊόντος: 85901015

Διάμετρος ανεμιστήρα: D240 [mm]

P2: 22 [kW]

U: 400 [V]

Πόλος: 2

Συχνότητα: 50 [Hz]


Παρατηρήσεις: Η τιμή εκπομπής θορύβου που δηλώνεται δεν λαμβάνει υπόψη τις μεταβολές παραγωγής και τις αβεβαιότητες μέτρησης. Κατά συνέπεια, η δηλωθείσα τιμή ενδέχεται να είναι μέχρι και 3 dB υψηλότερη από την τιμή για τη μέση μονάδα παραγωγής.

Δοκιμάστηκε στις: 3600 (αδρανής) σ.α.λ.

Στάθμη Ζώνης Οκτάβας [dB]

Κεντρική συχνότητα	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Ηχητική Ισχύς Αναφ στάθμης: 1 pW	81,3	86,3	88,5	86,4	86,8	84,8	78,7	92,8	94,1
Μέση ηχητική πίεση σε 1m. re: 20 UPa	68,2	73,2	75,4	73,3	73,7	71,7	65,6	79,7	81,0

Ηχητική Πίεση υπολογιζόμενη κατά ISO/DIS 11203 μέθοδος Q2



Αρχικά: KIR

Αρ. αρχείου: LY 30.05.2008