

85727417 MGE132SC 50 Hz

Hangnyomás mérés jegyzőkönyv			
Hangnyomásszint mérés a DS/ISO-3743 szabványnak megfelelően			
Motortípus: MGE132SC	Cikkszám: 85727417	Prop. átmérő: D158 [mm]	
P2: 5.5 [kW]	U: 400 [V]	Pólus: 2	Frekvencia: 50 [Hz]


Megjegyzés: A bejelentett zajkibocsátási szint nem veszi figyelembe a gyártási eltéréseket és mérési bizonytalanságokat. A bejelentett érték ezért akár 3 dB-lel is magasabb lehet, mint az átlagos gyártási egységhez tartozó érték.

Tesztelve: 1500 (idle) rpm

Octave Band Level [db]

Központi frekvencia	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Hangnyomás Szint re: 1 pW	57,6	57,9	61,7	64,7	62,5	58,7	52,2	68,6	69,2
Átlagos hangnyomásszint at 1m. re: 20 UPa	45,3	45,6	49,4	52,4	50,2	46,4	39,9	56,3	56,9

A hangnyomás számítása az SO/DIS 11203 Q2 metódus alapján



Jelzések: KIR Dok. sz.: LY05144-03.12.2004

Hangnyomás mérés jegyzőkönyv
Hangnyomásszint mérés a DS/ISO-3743 szabványnak megfelelően

Motortípus: MGE132SC

Cikkszám: 85727417

Prop. átmérő: D158 [mm]

P2: 5.5 [kW]

U: 400 [V]

Pólus: 2

Frekvencia: 50 [Hz]


Megjegyzés: A bejelentett zajkibocsátási szint nem veszi figyelembe a gyártási eltéréseket és mérési bizonytalanságokat. A bejelentett érték ezért akár 3 dB-lel is magasabb lehet, mint az átlagos gyártási egységhez tartozó érték.

Tesztelve: 2250 (idle) rpm

Octave Band Level [dB]

Központi frekvencia	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Hangnyomás Szint re: 1 pW	63,6	67,1	71,4	73,9	72,0	67,6	60,0	77,9	78,4
Átlagos hangnyomásszint at 1m. re: 20 UPa	51,3	54,8	59,1	61,6	59,7	55,2	47,7	65,5	66,1

A hangnyomás számítása az SO/DIS 11203 Q2 módszer alapján



Jelzések: KIR

Dok. sz.: LY05143-03.12.2004

Hangnyomás mérés jegyzőkönyv
Hangnyomásszint mérés a DS/ISO-3743 szabványnak megfelelően

Motortípus: MGE132SC

Cikkszám: 85727417

Prop. átmérő: D158 [mm]

P2: 5.5 [kW]

U: 400 [V]

Pólus: 2

Frekvencia: 50 [Hz]


Megjegyzés: A bejelentett zajkibocsátási szint nem veszi figyelembe a gyártási eltéréseket és mérési bizonytalanságokat. A bejelentett érték ezért akár 3 dB-lel is magasabb lehet, mint az átlagos gyártási egységhez tartozó érték.

Tesztelve: 3000 (idle) rpm

Octave Band Level [db]

Központi frekvencia	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Hangnyomás Szint re: 1 pW	68,2	73,9	78,2	80,0	79,2	75,8	66,9	84,7	85,1
Átlagos hangnyomásszint at 1m. re: 20 UPa	55,9	61,6	65,9	67,6	66,9	63,4	54,6	72,4	72,8

A hangnyomás számítása az SO/DIS 11203 Q2 módszer alapján



Jelzések: KIR

Dok. sz.: LY05142-03.12.2004

Hangnyomás mérés jegyzőkönyv
Hangnyomásszint mérés a DS/ISO-3743 szabványnak megfelelően

Motortípus: MGE132SC

Cikkszám: 85727417

Prop. átmérő: D158 [mm]

P2: 5.5 [kW]

U: 400 [V]

Pólus: 2

Frekvencia: 50 [Hz]


Megjegyzés: A bejelentett zajkibocsátási szint nem veszi figyelembe a gyártási eltéréseket és mérési bizonytalanságokat. A bejelentett érték ezért akár 3 dB-lel is magasabb lehet, mint az átlagos gyártási egységhez tartozó érték.

Tesztelve: 3600 (idle) rpm

Octave Band Level [dB]

Központi frekvencia	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Hangnyomás Szint re: 1 pW	71,3	77,8	82,4	84,3	84,1	81,8	72,3	89,5	89,7
Átlagos hangnyomásszint at 1m. re: 20 UPa	59,0	65,5	70,1	72,0	71,8	69,5	59,9	77,2	77,4

A hangnyomás számítása az SO/DIS 11203 Q2 módszer alapján



Jelzések: KIR

Dok. sz.: LY05141-03.12.2004