

86906128 MGE90SB 50 Hz

Hangnyomás mérés jegyzőkönyv			
Hangnyomásszint mérés a DS/ISO-3743 szabványnak megfelelően			
Motortípus: MGE90SB	Cikkszám: 86906128	Prop. átmérő: D128 [mm]	
P2: 1.1 [kW]	U: 400 [V]	Pólus: 4	Frekvencia: 50 [Hz]


Megjegyzés: A bejelentett zajkibocsátási szint nem veszi figyelembe a gyártási eltéréseket és mérési bizonytalanságokat. A bejelentett érték ezért akár 3 dB-lel is magasabb lehet, mint az átlagos gyártási egységhez tartozó érték.

Tesztelve: 750 (idle) rpm

Octave Band Level [db]

Központi frekvencia	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Hangnyomás Szint re: 1 pW	33,6	34,4	44,8	40,2	44,1	35,2	27,6	48,0	48,8
Átlagos hangnyomásszint at 1m. re: 20 UPa	21,6	22,5	32,8	28,3	32,1	23,3	15,6	36,1	36,8

A hangnyomás számítása az SO/DIS 11203 Q2 módszer alapján



Jelzések: KIR Dok. sz.: LY05116-02.12.2004

Hangnyomás mérés jegyzőkönyv
Hangnyomásszint mérés a DS/ISO-3743 szabványnak megfelelően

Motortípus: MGE90SB

Cikkszám: 86906128

Prop. átmérő: D128 [mm]

P2: 1.1 [kW]

U: 400 [V]

Pólus: 4

Frekvencia: 50 [Hz]


Megjegyzés: A bejelentett zajkibocsátási szint nem veszi figyelembe a gyártási eltéréseket és mérési bizonytalanságokat. A bejelentett érték ezért akár 3 dB-lel is magasabb lehet, mint az átlagos gyártási egységhez tartozó érték.

Tesztelve: 1125 (idle) rpm

Octave Band Level [dB]

Központi frekvencia	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Hangnyomás Szint re: 1 pW	41,0	43,3	54,5	47,8	48,7	42,6	33,7	55,1	56,7
Átlagos hangnyomásszint at 1m. re: 20 UPa	29,0	31,4	42,5	35,9	36,8	30,6	21,7	43,1	44,8

A hangnyomás számítása az SO/DIS 11203 Q2 módszer alapján



Jelzések: KIR

Dok. sz.: LY05115-02.12.2004

Hangnyomás mérés jegyzőkönyv
Hangnyomásszint mérés a DS/ISO-3743 szabványnak megfelelően

Motortípus: MGE90SB

Cikkszám: 86906128

Prop. átmérő: D128 [mm]

P2: 1.1 [kW]

U: 400 [V]

Pólus: 4

Frekvencia: 50 [Hz]


Megjegyzés: A bejelentett zajkibocsátási szint nem veszi figyelembe a gyártási eltéréseket és mérési bizonytalanságokat. A bejelentett érték ezért akár 3 dB-lel is magasabb lehet, mint az átlagos gyártási egységhez tartozó érték.

Tesztelve: 1500 (idle) rpm

Octave Band Level [dB]

Központi frekvencia	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Hangnyomás Szint re: 1 pW	47,7	49,3	55,3	51,5	53,2	47,9	38,6	58,3	59,5
Átlagos hangnyomásszint at 1m. re: 20 UPa	35,7	37,3	43,3	39,6	41,2	35,9	26,6	46,3	47,6

A hangnyomás számítása az SO/DIS 11203 Q2 módszer alapján



Jelzések: KIR

Dok. sz.: LY05114-02.12.2004

Hangnyomás mérés jegyzőkönyv
Hangnyomásszint mérés a DS/ISO-3743 szabványnak megfelelően

Motortípus: MGE90SB

Cikkszám: 86906128

Prop. átmérő: D128 [mm]

P2: 1.1 [kW]

U: 400 [V]

Pólus: 4

Frekvencia: 50 [Hz]


Megjegyzés: A bejelentett zajkibocsátási szint nem veszi figyelembe a gyártási eltéréseket és mérési bizonytalanságokat. A bejelentett érték ezért akár 3 dB-lel is magasabb lehet, mint az átlagos gyártási egységhez tartozó érték.

Tesztelve: 1800 (idle) rpm

Octave Band Level [dB]

Központi frekvencia	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Hangnyomás Szint re: 1 pW	52,0	53,8	57,5	56,4	56,2	50,5	41,9	61,6	62,9
Átlagos hangnyomásszint at 1m. re: 20 UPa	40,0	41,8	45,6	44,4	44,2	38,5	30,0	49,6	50,9

A hangnyomás számítása az SO/DIS 11203 Q2 módszer alapján



Jelzések: KIR

Dok. sz.: LY05113-02.12.2004