

87415032 MG160LB 50 Hz

รายงานการวัดเสียง		
การวัดค่ากำลังเสียงตามมาตรฐาน DS/ISO-3743		
ชนิดมอเตอร์: MG160LB	หมายเลขผลิตภัณฑ์87415032	เส้นผ่านศูนย์กลางพัดลมD215 [mm]
P2: 15 [kW]	ซ้ำ: 4	

หมายเหตุ: ค่าการปล่อยเสียงรบกวนที่แสดงให้เห็น ไม่ได้้นำความแปรผันของการผลิตและความไม่แน่นอนของการวัดมาคิดด้วย
ดังนั้นค่าที่แสดงให้เห็นอาจจะสูงกว่าหน่วยผลิตเฉลี่ยทั่วไป 3 dB

ทดสอบที่:

ระดับแถบออกเทพ [dB]

ความถี่ศูนย์กลาง	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
กำลังเสียง ระดับ re: 1 pW	55,2	53,9	59,7	62,4	58,3	56,3	56,6	66,0	66,8
ค่าแรงดันเสียงเฉลี่ย ที่ 1 เมตร re: 2o UPa	42,7	44,1	47,2	49,9	45,8	43,8	44,1	53,5	54,3

การคำนวณแรงดันเสียงตามมาตรฐาน ISO/DIS 11203 method Q2

