

86906128 MGE90SB 50 Hz

Správa o meraní hluku
Meranie hluku podľa DS/ISO-3743

Typ motora: MGE90SB	Objednacie číslo: 86906128	Priemer ventilátora: D128 [mm]
P2: 1.1 [kW]	U: 400 [V]	Pól: 4
		Frekvencia: 50 [Hz]


Poznámky: Deklarovaná hodnota hluku neberie do úvahy odchýlky výroby a neistoty merania. Deklarovaná hodnota môže byť preto o 3 dB vyššia ako hodnota pre priemernú výrobnú jednotku.

Testované pri: 750 (Nečinný) rpm

Úroveň oktavového pásma [db]

Stredová frekvencia	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Hluk	33,6	34,4	44,8	40,2	44,1	35,2	27,6	48,0	48,8
Úroveň re: 1 pW									
Priemer akustického tlaku pri 1m. re: 20 UPa	21,6	22,5	32,8	28,3	32,1	23,3	15,6	36,1	36,8

Akustický tlak počítaný podľa ISO/DIS 11203 metóda Q2



Iniciály: KIR

Súbor č.: LY05116-02.12.2004

Správa o meraní hluku
Meranie hluku podľa DS/ISO-3743

Typ motora: MGE90SB

Objednacie číslo: 86906128

Priemer ventilátora: D128 [mm]

P2: 1.1 [kW]

U: 400 [V]

Pól: 4

Frekvencia: 50 [Hz]


Poznámky: Deklarovaná hodnota hluku neberie do úvahy odchýlky výroby a neistoty merania. Deklarovaná hodnota môže byť preto o 3 dB vyššia ako hodnota pre priemernú výrobnú jednotku.

Testované pri: 1125 (Nečinný) rpm

Úroveň októvového pásma [db]

Stredová frekvencia	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Hluk	41,0	43,3	54,5	47,8	48,7	42,6	33,7	55,1	56,7
Úroveň re: 1 pW									
Priemer akustického tlaku pri 1m. re: 20 UPa	29,0	31,4	42,5	35,9	36,8	30,6	21,7	43,1	44,8

Akustický tlak počítaný podľa ISO/DIS 11203 metóda Q2



Iniciály: KIR

Súbor č.: LY05115-02.12.2004

Správa o meraní hluku
Meranie hluku podľa DS/ISO-3743

Typ motora: MGE90SB

Objednacie číslo: 86906128

Priemer ventilátora: D128 [mm]

P2: 1.1 [kW]

U: 400 [V]

Pól: 4

Frekvencia: 50 [Hz]


Poznámky: Deklarovaná hodnota hluku neberie do úvahy odchýlky výroby a neistoty merania. Deklarovaná hodnota môže byť preto o 3 dB vyššia ako hodnota pre priemernú výrobnú jednotku.

Testované pri: 1500 (Nečinný) rpm

Úroveň oktavového pásma [db]

Stredová frekvencia	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Hluk	47,7	49,3	55,3	51,5	53,2	47,9	38,6	58,3	59,5
Úroveň re: 1 pW									
Priemer akustického tlaku pri 1m. re: 20 UPa	35,7	37,3	43,3	39,6	41,2	35,9	26,6	46,3	47,6

Akustický tlak počítaný podľa ISO/DIS 11203 metóda Q2



Iniciály: KIR

Súbor č.: LY05114-02.12.2004

Správa o meraní hluku
Meranie hluku podľa DS/ISO-3743

Typ motora: MGE90SB

Objednacie číslo: 86906128

Priemer ventilátora: D128 [mm]

P2: 1.1 [kW]

U: 400 [V]

Pól: 4

Frekvencia: 50 [Hz]


Poznámky: Deklarovaná hodnota hluku neberie do úvahy odchýlky výroby a neistoty merania. Deklarovaná hodnota môže byť preto o 3 dB vyššia ako hodnota pre priemernú výrobnú jednotku.

Testované pri: 1800 (Nečinný) rpm

Úroveň oktavového pásma [db]

Stredová frekvencia	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Hluk	52,0	53,8	57,5	56,4	56,2	50,5	41,9	61,6	62,9
Úroveň re: 1 pW	52,0	53,8	57,5	56,4	56,2	50,5	41,9	61,6	62,9
Priemer akustického tlaku pri 1m. re: 20 UPa	40,0	41,8	45,6	44,4	44,2	38,5	30,0	49,6	50,9

Akustický tlak počítaný podľa ISO/DIS 11203 metóda Q2



Iniciály: KIR

Súbor č.: LY05113-02.12.2004