

85745808 MGE90LC 50 Hz

izveštaj merenja buke			
Merenje jačine zvuka u skladu sa DS/ISO-3743			
Tip motora: MGE90LC	Proizvodni broj: 85745808	Prečnik ventilatora: D128 [mm]	
P2: 2.2 [kW]	U: 400 [V]	Pol: 2	Frekvencija: 50 [Hz]


Komentari: Deklarisana vrednost emisije buke ne uzima u obzir varijacije u proizvodnji i tolerancije mera. Deklarisana vrednost, prema tome, može biti i do 3dB viša nego vrednost prosečne proizvedene jedinice.

Testirano na: 1500 (prazan hod) rpm

Nivo buke jedne oktave [db]

Centralna frekvencija	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Jačina buke	48,6	49,8	52,8	52,9	52,9	45,4	39,8	57,8	59,0
Nivo re: 1 pW									
Prosečni nivo buke na 1m. re: 20 UPa	36,5	37,8	40,8	40,8	40,9	33,4	27,8	45,8	47,0

Jačina zvuka izmerena u skladu sa ISO/DIS 11203 metoda Q2



Inicijali: KIR Dokument br.: LY05136-02.12.2004

izveštaj merenja buke
Merenje jačine zvuka u skladu sa DS/ISO-3743

Tip motora: MGE90LC

Proizvodni broj: 85745808

Prečnik ventilatora: D128 [mm]

P2: 2.2 [kW]

U: 400 [V]

Pol: 2

Frekvencija: 50 [Hz]


Komentari: Deklarisana vrednost emisije buke ne uzima u obzir varijacije u proizvodnji i tolerancije mera. Deklarisana vrednost, prema tome, može biti i do 3dB viša nego vrednost prosečne proizvedene jedinice.

Testirano na: 2250 (prazan hod) rpm

Nivo buke jedne oktave [db]

Centralna frekvencija	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Jačina buke Nivo re: 1 pW	56,6	59,3	61,9	63,1	60,8	54,3	47,2	66,9	68,1
Prosečni nivo buke na 1m. re: 20 UPa	44,6	47,3	49,9	51,1	48,8	42,3	35,1	54,9	56,1

Jačina zvuka izmerena u skladu sa ISO/DIS 11203 metoda Q2



Inicijali: KIR

Dokument br.: LY05135-02.12.2004

izveštaj merenja buke
Merenje jačine zvuka u skladu sa DS/ISO-3743

Tip motora: MGE90LC

Proizvodni broj: 85745808

Prečnik ventilatora: D128 [mm]

P2: 2.2 [kW]

U: 400 [V]

Pol: 2

Frekvencija: 50 [Hz]


Komentari: Deklarisana vrednost emisije buke ne uzima u obzir varijacije u proizvodnji i tolerancije mera. Deklarisana vrednost, prema tome, može biti i do 3dB viša nego vrednost prosečne proizvedene jedinice.

Testirano na: 3000 (prazan hod) rpm

Nivo buke jedne oktave [db]

Centralna frekvencija	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Jačina buke Nivo re: 1 pW	62,3	65,6	69,0	70,3	68,2	62,6	55,5	74,2	75,1
Prosečni nivo buke na 1m. re: 20 UPa	50,3	53,6	57,0	58,2	56,2	50,6	43,5	62,2	63,1

Jačina zvuka izmerena u skladu sa ISO/DIS 11203 metoda Q2



Inicijali: KIR

Dokument br.: LY05134-02.12.2004

izveštaj merenja buke
Merenje jačine zvuka u skladu sa DS/ISO-3743

Tip motora: MGE90LC

Proizvodni broj: 85745808

Prečnik ventilatora: D128 [mm]

P2: 2.2 [kW]

U: 400 [V]

Pol: 2

Frekvencija: 50 [Hz]


Komentari: Deklarisana vrednost emisije buke ne uzima u obzir varijacije u proizvodnji i tolerancije mera. Deklarisana vrednost, prema tome, može biti i do 3dB viša nego vrednost prosečne proizvedene jedinice.

Testirano na: 3600 (prazan hod) rpm

Nivo buke jedne oktave [db]

Centralna frekvencija	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Jačina buke Nivo re: 1 pW	65,6	69,9	73,3	75,0	73,3	68,4	60,8	79,1	79,8
Prosečni nivo buke na 1m. re: 20 UPa	53,6	57,9	61,3	63,0	61,3	56,4	48,8	67,1	67,8

Jačina zvuka izmerena u skladu sa ISO/DIS 11203 metoda Q2



Inicijali: KIR

Dokument br.: LY05133-02.12.2004