

85905076 MG71A 50 Hz

|                                        |                         |                                |                        |
|----------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------|
| Raport pomiaru głośności               |                         |                                |                        |
| Pomiar mocy akustycznej wg DS/ISO-3743 |                         |                                |                        |
| Typ silnika: MG71A                     | Nr katalogowy: 85905076 | Średnica wentylatora: D89 [mm] |                        |
| P2: 0.37 [kW]                          | U: 400 [V]              | Biegun: 2                      | Częstotliwość: 50 [Hz] |


Uwagi: Podana wartość poziomu hałasu nie uwzględnia zmian produkcyjnych i niedokładności pomiaru. Podana wartość może być większa maks. o 3 dB od wartości średniej jednostki produkcyjnej.

Testowane przy:

Poziom pasma oktawy [db]

| Częstotliwość środkowa                          | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | dB(A) | dB(lin) |
|-------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|---------|
| Moc akustyczna                                  | 43,6 | 51,6 | 52,4 | 59,1 | 56,1 | 51,2 | 45,5 | 62,2  | 62,4    |
| Poziom re: 1 pW                                 |      |      |      |      |      |      |      |       |         |
| Średnie ciśnienie akustyczne przy 1m re: 20 UPa | 31,8 | 39,9 | 40,7 | 47,3 | 44,4 | 39,5 | 33,8 | 50,4  | 50,6    |

Ciśnienie akustyczne obliczone wg ISO/DIS 11203 metoda Q2



Inicjały: KIR

Nr pliku: LY15607-27.09.2006