

87265256 MG100LC 50 Hz

Hangnyomás mérés jegyzőkönyv			
Hangnyomásszint mérés a DS/ISO-3743 szabványnak megfelelően			
Motortípus: MG100LC	Cikkszám: 87265256	Prop. átmérő: D128 [mm]	
P2: 3 [kW]	U: 400 [V]	Pólus: 4	Frekvencia: 50 [Hz]


Megjegyzés: A bejelentett zajkibocsátási szint nem veszi figyelembe a gyártási eltéréseket és mérési bizonytalanságokat. A bejelentett érték ezért akár 3 dB-lel is magasabb lehet, mint az átlagos gyártási egységhez tartozó érték.

Tesztelve:

Octave Band Level [db]

Központi frekvencia	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Hangnyomás Szint re: 1 pW	45,5	47,4	54,6	55,1	59,0	50,0	42,9	62,2	62,1
Átlagos hangnyomásszint at 1m. re: 20 UPa	33,4	35,4	42,6	43,1	47,0	37,9	30,8	50,2	50,1

A hangnyomás számítása az SO/DIS 11203 Q2 módszer alapján



Jelzések: KIR Dok. sz.: LY20107-26.11.2007