

85745808 MGE90LC 50 Hz

Garso matavimo ataskaita			
Garso galios matavimas pagal to DS/ISO-3743			
Variklio tipas: MGE90LC	Produkto numeris: 85745808	Ventiliatoriaus skersmuo: D128 [mm]	
P2: 2.2 [kW]	U: 400 [V]	Kreipiamoji: 2	Dažnis: 50 [Hz]


Pastabos: Deklaruojamoje triukšmo emisijos vertėje neatsižvelgta į gamybos pokyčius ir matavimo neapibrėžtumus. Todėl deklaruota vertė gali būti iki 3 dB didesnė už vidutinę įrenginio vertę.

Išbandyta esant: 1500 (laisvoji eiga) rpm

Lygis oktavos diapazone [dB]

Centrinis dažnis	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Garso galia	48,6	49,8	52,8	52,9	52,9	45,4	39,8	57,8	59,0
Lygis re: 1 pW									
Vidutinis garso slėgis esant 1m. re: 20 UPa	36,5	37,8	40,8	40,8	40,9	33,4	27,8	45,8	47,0

Garso slėgis apskaičiuotas pagal ISO/DIS 11203 metodą Q2



Initialai: KIR

Failo Nr.: LY05136-02.12.2004

Garso matavimo ataskaita
Garso galios matavimas pagal to DS/ISO-3743

Variklio tipas: MGE90LC Produkto numeris: 85745808 Ventiliatoriaus skersmuo: D128 [mm]
P2: 2.2 [kW] U: 400 [V] Kreipiamoji: 2 Dažnis: 50 [Hz]


Pastabos: Deklaruojamoje triukšmo emisijos vertėje neatsižvelgta į gamybos pokyčius ir matavimo neapibrėžtumus. Todėl deklaruota vertė gali būti iki 3 dB didesnė už vidutinę įrenginio vertę.

Išbandyta esant: 2250 (laisvoji eiga) rpm

Lygis oktavos diapazone [dB]

Centrinis dažnis	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Garso galia Lygis re: 1 pW	56,6	59,3	61,9	63,1	60,8	54,3	47,2	66,9	68,1
Vidutinis garso slėgis esant 1m. re: 20 UPa	44,6	47,3	49,9	51,1	48,8	42,3	35,1	54,9	56,1

Garso slėgis apskaičiuotas pagal ISO/DIS 11203 metodą Q2



Inicialai: KIR

Failo Nr.: LY05135-02.12.2004

Garso matavimo ataskaita
Garso galios matavimas pagal to DS/ISO-3743

Variklio tipas: MGE90LC

Produkto numeris: 85745808

Ventiliatoriaus skersmuo: D128 [mm]

P2: 2.2 [kW]

U: 400 [V]

Kreipiamoji: 2

Dažnis: 50 [Hz]


Pastabos: Deklaruojamoje triukšmo emisijos vertėje neatsižvelgta į gamybos pokyčius ir matavimo neapibrėžtumus. Todėl deklaruota vertė gali būti iki 3 dB didesnė už vidutinę įrenginio vertę.

Išbandyta esant: 3000 (laisvoji eiga) rpm

Lygis oktavos diapazone [dB]

Centrinis dažnis	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Garso galia Lygis re: 1 pW	62,3	65,6	69,0	70,3	68,2	62,6	55,5	74,2	75,1
Vidutinis garso slėgis esant 1m. re: 20 UPa	50,3	53,6	57,0	58,2	56,2	50,6	43,5	62,2	63,1

Garso slėgis apskaičiuotas pagal ISO/DIS 11203 metodą Q2



Inicialai: KIR

Failo Nr.: LY05134-02.12.2004

Garso matavimo ataskaita
Garso galios matavimas pagal to DS/ISO-3743

Variklio tipas: MGE90LC	Produkto numeris: 85745808	Ventiliatoriaus skersmuo: D128 [mm]
P2: 2.2 [kW]	U: 400 [V]	Kreipiamoji: 2
		Dažnis: 50 [Hz]


Pastabos: Deklaruojamoje triukšmo emisijos vertėje neatsižvelgta į gamybos pokyčius ir matavimo neapibrėžtumus. Todėl deklaruota vertė gali būti iki 3 dB didesnė už vidutinę įrenginio vertę.

Išbandyta esant: 3600 (laisvoji eiga) rpm

Lygis oktavos diapazone [dB]

Centrinis dažnis	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Garso galia	65,6	69,9	73,3	75,0	73,3	68,4	60,8	79,1	79,8
Lygis re: 1 pW									
Vidutinis garso slėgis esant 1m. re: 20 UPa	53,6	57,9	61,3	63,0	61,3	56,4	48,8	67,1	67,8

Garso slėgis apskaičiuotas pagal ISO/DIS 11203 metodą Q2



Initialai: KIR Failo Nr.: LY05133-02.12.2004