

85901091 MGE180MB 50 Гц

Протокол звукометрії
Звукова потужність, розрахована за DS/ISO-3743

Тип електродвигуна: MGE180MB	Номер продукту: 85901091	Діаметр вентилятора: D240 [мм]
P2: 22 [кВт]	U: 400 [В]	Полюс: 2
		Частота: 50 [Hz]


Зауваження: Шумові характеристики, заявлені без урахування можливих відхилень у модельному ряді й похибок вимірювання. Таким чином, заявлений рівень шуму може бути до 3 дБ вищий за рівень середнього промислового зразка.

Випробування на: 1500 (неак) об./хв

Рівень в октавному діапазоні (дБ)

Середня частота	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Звукова потужність Рівень ре: 1 pW	62,5	61,8	67,6	69,0	68,2	67,2	62,9	74,4	74,9
Середній звуковий тиск за 1 м. ре: 20 UPa	49,8	48,7	54,5	55,9	55,1	54,1	49,8	61,3	61,8

Звуковий тиск, розрахований за ISO/DIS 11203, методом Q2



Ініціали: KIR № файла: LY 30.05.2008

Протокол звукометрії
Звукова потужність, розрахована за DS/ISO-3743

Тип електродвигуна: MGE180MB

Номер продукту: 85901091

Діаметр вентилятора: D240 [мм]

P2: 22 [кВт]

U: 400 [В]

Полюс: 2

Частота: 50 [Hz]


Зауваження: Шумові характеристики, заявлені без урахування можливих відхилень у модельному ряді й похибок вимірювання. Таким чином, заявлений рівень шуму може бути до 3 дБ вищий за рівень середнього промислового зразка.

Випробування на: 2250 (неак) об./хв

Рівень в октавному діапазоні (дБ)

Середня частота	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Звукова потужність									
Рівень ге: 1 pW	72,3	72,9	76,3	76,2	75,4	72,0	65,8	81,3	82,4
Середній звуковий тиск за 1 м. ге: 20 UPa	59,2	59,8	63,2	63,1	62,3	59,0	52,8	68,2	69,4

Звуковий тиск, розрахований за ISO/DIS 11203, методом Q2



Ініціали: KIR

№ файла: LY 30.05.2008

Протокол звукометрії
Звукова потужність, розрахована за DS/ISO-3743

Тип електродвигуна: MGE180MB

Номер продукту: 85901091

Діаметр вентилятора: D240 [мм]

P2: 22 [кВт]

U: 400 [В]

Полюс: 2

Частота: 50 [Hz]


Зауваження: Шумові характеристики, заявлені без урахування можливих відхилень у модельному ряді й похибок вимірювання. Таким чином, заявлений рівень шуму може бути до 3 дБ вищий за рівень середнього промислового зразка.

Випробування на: 3000 (неак) об./хв

Рівень в октавному діапазоні (дБ)

Середня частота	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Звукова потужність Рівень ге: 1 pW	77,0	80,5	83,8	82,2	82,5	79,5	73,3	88,2	89,3
Середній звуковий тиск за 1 м. ге: 20 UPa	64,0	67,4	70,7	69,1	69,4	66,4	60,2	75,1	76,2

Звуковий тиск, розрахований за ISO/DIS 11203, методом Q2



Ініціали: KIR

№ файла: LY 30.05.2008

Протокол звукометрії
Звукова потужність, розрахована за DS/ISO-3743

Тип електродвигуна: MGE180MB

Номер продукту: 85901091

Діаметр вентилятора: D240 [мм]

P2: 22 [кВт]

U: 400 [В]

Полюс: 2

Частота: 50 [Hz]


Зауваження: Шумові характеристики, заявлені без урахування можливих відхилень у модельному ряді й похибок вимірювання. Таким чином, заявлений рівень шуму може бути до 3 дБ вищий за рівень середнього промислового зразка.

Випробування на: 3600 (неак) об./хв

Рівень в октавному діапазоні (дБ)

Середня частота	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Звукова потужність									
Рівень ге: 1 pW	81,3	86,3	88,5	86,4	86,8	84,8	78,7	92,8	94,1
Середній звуковий тиск за 1 м. ге: 20 UPa	68,2	73,2	75,4	73,3	73,7	71,7	65,6	79,7	81,0

Звуковий тиск, розрахований за ISO/DIS 11203, методом Q2



Ініціали: KIR

№ файла: LY 30.05.2008