

85901137 MLE160AB 60 Hz

Lydmålingsrapport Lydeffektsmåling iht. DS/ISO 3743		
Motortype: MLE160AB	Produktnummer: 85901137	Viftediameter: D240 [mm]
P2: 15 [kW]	Pol: 2	


Merknader: Det deklarerte lydnivå tar ikke høyde for variasjoner i produksjon og usikkerhet i målinger. Den deklarerte verdi kan derfor være opp mot 3dB høyere enn verdi for gjennomsnittlig produksjonsenhet.

Testet ved/på/i:

Oktavbåndsnivå [dB]

Senterfrekvens	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Lydeffekt									
Nivå vedr.: 1 pW									
Gjennomsnittlig lydtrykk Ved 1m. vedr: 20 UPa									

Lydtrykk beregnet iht. ISO/DIS 11203 metode Q2



Lydmålingsrapport									
Lydeffektsmåling iht. DS/ISO 3743									
Motortype: MLE160AB			Produktnummer: 85901137				Viftediameter: D240 [mm]		
P2: 15 [kW]				Pol: 2					
Merknader: Det deklarerte lydnivå tar ikke høyde for variasjoner i produksjon og usikkerhet i målinger. Den deklarerte verdi kan derfor være opp mot 3dB høyere enn verdi for gjennomsnittlig produksjonsenhet. Testet ved/på/i:									
Oktavbåndsnivå [dB]									
Senterfrekvens	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Lydeffekt									
Nivå vedr.: 1 pW									
Gjennomsnittlig lydtrykk Ved 1m. vedr: 20 UPa									
Lydtrykk beregnet iht. ISO/DIS 11203 metode Q2									
Lydtrykksnivå [dB]									dB(lin) dB(A)
Frekvens [Hz]									

Lydmålingsrapport									
Lydeffektsmåling iht. DS/ISO 3743									
Motortype: MLE160AB			Produktnummer: 85901137				Viftediameter: D240 [mm]		
P2: 15 [kW]				Pol: 2					
Merknader: Det deklarerte lydnivå tar ikke høyde for variasjoner i produksjon og usikkerhet i målinger. Den deklarerte verdi kan derfor være opp mot 3dB høyere enn verdi for gjennomsnittlig produksjonsenhet. Testet ved/på/i:									
Oktavbåndsnivå [dB]									
Senterfrekvens	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Lydeffekt									
Nivå vedr.: 1 pW									
Gjennomsnittlig lydtrykk Ved 1m. vedr: 20 UPa									
Lydtrykk beregnet iht. ISO/DIS 11203 metode Q2									
Lydtrykksnivå [dB]									dB(lin) dB(A)
Frekvens [Hz]									

Lydmålingsrapport
Lydeffektsmåling iht. DS/ISO 3743

Motortype: MLE160AB

Produktnummer: 85901137

Viftediameter: D240 [mm]

P2: 15 [kW]

Pol: 2

Merknader: Det deklarerte lydnivå tar ikke høyde for variasjoner i produksjon og usikkerhet i målinger. Den deklarerte verdi kan derfor være opp mot 3dB høyere enn verdi for gjennomsnittlig produksjonsenhet.

Testet ved/på/i:

Oktavbåndsnivå [dB]

Senterfrekvens	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Lydeffekt									
Nivå vedr.: 1 pW									
Gjennomsnittlig lydtrykk Ved 1m. vedr: 20 UPa									

Lydtrykk beregnet iht. ISO/DIS 11203 metode Q2

Lydtrykksnivå [dB]

100

80

60

40

20

0

32

63

125

250

500

1,000

2,000

4,000

8,000

Frekvens [Hz]

dB(lin)

dB(A)

Utskrift fra Grundfos Product Center [2024.18.006]

4/4