

86U17522 MG132MB 60 Hz

소음 측정 보고서

DS/ISO-3743에 따른 소음 출력 측정

모터 타입: MG132MB

제품 번호: 86U17522

팬 직경: D158 [mm]

P2: 7.5 [kW]

U: 440 [V]

극: 4

주파수: 60 [Hz]


주의점: 신고 소음 방출값은 생산과정에서 발생하는 변수 및 측정 불확실성을 고려하지 않습니다. 따라서, 신고값은 일반적인 생산 단위 대비 최대 3dB 더 높을 수 있습니다.

시험 장소:

옥타브 밴드 레벨[db]

중심 주파수	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
소음 출력 레벨 re:1 pW	55,9	58,4	59,5	67,2	58,2	53,5	44,5	68,4	69,1
평균 음압 1m, re:20 Upa 기준	43,7	46,2	47,3	55,0	46,0	41,3	32,3	56,2	56,9

ISO/DIS 11203의 Q2에 따라 계산된 음압



이니셜: KIR

파일 번호: LY

18.03.2010