

87272529 MG100LC 50 Hz

Ljudmätningsrapport			
Ljudeffektmätning enligt DS/ISO-3743			
Motortyp: MG100LC	Produkt nummer: 87272529	Fläkt diameter: D108 [mm]	
P2: 3 [kW]	U: 400 [V]	Pol: 2	Frekvens: 50 [Hz]


Anmärkningar: Det deklarerade värdet för ljudavgivning tar inte hänsyn till tillverkningsvariationer och mätosäkerheter. Det deklarerade värdet kan därför vara upp till 3 dB högre än värdet för en genomsnittlig tillverkningsenhet.

Provad vid:

Oktavbandsnivå [db]

Centrumfrekvens	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Ljudeffekt	54,3	60,4	62,2	62,4	60,7	59,1	52,5	67,3	68,4
Nivå re: 1 pW									
Ljudtryck, genomsnitt vid 1 m re: 20 UPa	42,3	48,4	50,2	50,4	48,7	47,1	40,4	55,3	56,4

Ljudtryck beräknat enligt ISO/DIS 11203 metod Q2



Initial: KIR

Filnr: LY15655-29.09.2006