

85905179 MG80C 50 Hz

Lydmålingsrapport			
Lydeffektsmåling iht. DS/ISO 3743			
Motortype: MG80C	Produktnummer: 85905179	Viftediameter: D89 [mm]	
P2: 1.1 [kW]	U: 400 [V]	Pol: 2	Frekvens: 50 [Hz]


Merknader: Det deklarerte lydnivå tar ikke høyde for variasjoner i produksjon og usikkerhet i målinger. Den deklarerte verdi kan derfor være opp mot 3dB høyere enn verdi for gjennomsnittlig produksjonsenhet.

Testet ved/på/i:

Oktavbåndsnivå [dB]

Senterfrekvens	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Lydeffekt	43,5	53,6	52,3	53,8	56,1	51,7	46,7	60,4	61,0
Nivå vedr.: 1 pW									
Gjennomsnittlig lydtrykk	31,7	41,7	40,5	42,0	44,2	39,9	34,9	48,6	49,2
Ved 1m. vedr: 20 UPa									

Lydtrykk beregnet iht. ISO/DIS 11203 metode Q2



Initialer: KIR Filnummer: LY15629-27.09.2006