

85905639 MG180MB 60 Hz

Rapport mesure sonore
Mesure Puissance Sonore selon norme DS/ISO-3743

Type de moteur: MG180MB	Référence produit: 85905639	Diamètre du ventilateur: D215 [mm]
P2: 30 [CV]	U: 440 [V]	Pôle: 2
		Fréquence: 60 [Hz]


Remarques: La valeur déclarée d'émission sonore, ne prend pas en considération des variations de production et des incertitudes de mesure. La valeur fournie peut donc être jusqu'à 3 dB supérieure, que la valeur pour l'unité de production moyenne.

Testé à:

Niveau bande sonore [db]

Fréquence centrale	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Puissance sonore Niveau re: 1 pW	68,0	72,8	77,5	75,4	75,3	73,8	67,7	81,6	82,7
Pression sonore moyenne à 1m. re: 20 UPa	55,5	60,3	65,0	62,9	62,8	61,3	55,2	69,1	70,2

Pression Sonore calculée selon norme ISO/DIS 11203 méthode Q2



Initiales: KIR

N° fichier: LY 27.06.2008